

8100 SB 13 Zyklus Comfort Knarrensatz, Umschalthebel, 3/8"-Antrieb, zöllig,
11-teilig
Die Zyklus Comfort Knarre, 3/8"



EAN: 4013288227973
Teilenr: 05005531001
Artikel-Nr: 8100 SB 13

Abmessung: 280x150x60 mm
Gewicht: 1340 g
Ursprungsland: CZ
Zolltarifnr.: 82041200

- 11-teiliger Zyklus Comfort Knarrensatz; zöllige Größen
- Angenehme Haptik durch die Kunststoffummantelung
- Kunststoffummantelung schützt Oberflächen vor Beschädigungen
- Feinverzahnung mit 80 Zähnen für einen kurzen Rückholwinkel von nur 4,5°
- Extrem schlanke Bauform mit weicher, ergonomischer Griffzone für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen
- Sichere Nussverriegelung über Druckknopf, schneller Richtungswechsel mit nur einem Finger dank Umschalthebel
- In robuster Textilbox
- Geeignet für Wera 2go

11-teiliger Zyklus Comfort Knarrensatz in leichter und robuster, langlebiger textiler Box. Die zweikomponentige Kunststoffummantelung der Zyklus Comfort Knarre macht die Arbeit auch bei Kälte angenehm und schützt gleichzeitig vor Beschädigungen von Oberflächen. Die Zyklus Impaktor Nüsse zeichnen sich durch überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen aus. Durch den Werkzeugfinder "Take it easy" (Farbkennzeichnung nach Größen) ist die benötigte Größe schnell zu Hand. Mit der Zyklus Verlängerung lassen sich auch nur schwer zu erreichende Schrauben und Muttern betätigen.



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_3_8_die_zyklus_comfort_knarre_3_8_8100_sb_13.html

Wera - 8100 SB 13
05005531001 - 4013288227973

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kunststoffummantelt




Die Zyklus Comfort Knarre ermöglicht durch ihre Feinverzahnung mit 80 Zähnen einen kurzen Rückholwinkel von nur 4,5°.



Die Kunststoff-Ummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und sicher.

Feinverzahnung




Die Zyklus Comfort Knarre ermöglicht durch ihre Feinverzahnung mit 80 Zähnen einen kurzen Rückholwinkel von nur 4,5°.

Für enge Bauräume



Durch ihre extrem schlanke Bauform ermöglicht die Zyklus Comfort Knarre einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen.

Kugelarretierung




Die Kugelarretierung sorgt für sicheren Sitz der Nüsse und des Zubehörs und damit auch für verlässliche Sicherheit während des Verschraubens.

Umschalthebel



Dank des Umschalthebels ist der Richtungswechsel schnell und bequem möglich.

Flexibel durch Klettstreifen



Die textile Box weist auf der Rückseite eine Flauschzone auf. Mittels des mitgelieferten selbsthaftenden Klettstreifens kann die textile Box an die Wera 2go Komponenten geklettet werden. Oder auch an Wand, Regal oder Werkstattwagen.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_3_8_die_zyklus_comfort_knarre_3_8_8100_sb_13.html

Wera - 8100 SB 13
05005531001 - 4013288227973

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SB 13 Zyklop Comfort Knarrensatz, Umschalthebel, 3/8"-Antrieb, zöllig,
11-teilig
Die Zyklop Comfort Knarre, 3/8"



Satz-Inhalt:

8010 B Zyklop Comfort Knarre, mit Umschalthebel, mit 3/8"-Antrieb, 3/8" x 230 mm



05005540001 1x 3/8" x 230 mm



8790 B Impaktor Steckschlüsseinsatz mit 3/8"-Antrieb, 1/4" x 30 mm



05005514001	1x 1/4" x 30 mm
05005515001	1x 5/16" x 30 mm
05005516001	1x 3/8" x 30 mm
05005517001	1x 7/16" x 30 mm
05005518001	1x 1/2" x 30 mm
05005519001	1x 9/16" x 30 mm
05005520001	1x 5/8" x 30 mm
05005521001	1x 11/16" x 30 mm
05005522001	1x 3/4" x 30 mm



8798 B Zyklop-Verlängerung, 3/8", 3/8" x 152,4 mm



1x 3/8" x 152,4 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_die_zyklop_comfort_knarre_3_8_8100_sb_13.html

Wera - 8100 SB 13
05005531001 - 4013288227973

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de