



Netzteil

Model: **AK-PD-22**



Produktcode	AK-PD-22
Produkttyp	Netzteil
Versorgungsspannung	100-240 V
Stromaufnahme	< 0.2 A
Stromausgang	29 V
Versorgungsleitung	5.5 x 2.5 mm
Kabellänge	1.8 m
Maximale Kraft	21.46 W
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ohne (II Schutzklasse)
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Weiß
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	74 x 35 x 92 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	100 x 40 x 135 mm
Nettogewicht	125 g
Bruttogewicht	158 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720139252
Garantie	24 Monate





Bezeichnung

Das **Netzteil Akyga® AK-PD-22** ist ein einfach zu bedienendes und effektives **Mittel zum Aufladen Ihres kabellosen Staubsaugers von Tefal oder Rowenta**. Dank seiner Parameter - **29 V / 0,74 A** - passt es perfekt zu den technischen Anforderungen der Staubsauger der X-Force-Serie.

Das Ladegerät für kabellose Staubsauger AK-PD-22 ist außerdem äußerst praktisch in der Handhabung. Das lange **Kabel von 1,8 Metern** Länge sorgt für Bewegungsfreiheit während des Ladevorgangs, und der gerade **5,5 x 2,5 mm-Stecker** garantiert die Kompatibilität mit den Modellen Rowenta Air Force und Tefal X-Force Flex, Tefal X-Force Flex 8.60 Aqua, Tefal X-Combo und Tefal X-Force Flex 8.60. Es ist die ideale Lösung, um eine unterbrechungsfreie Nutzung Ihres Staubsaugers zu gewährleisten, selbst wenn das Originalnetzteil ausfällt oder verloren geht.

Darüber hinaus verfügt das **Tefal Staubsauger-Ladegerät** über eine Reihe von Sicherheitsfunktionen, die ein sicheres und effizientes Aufladen des Geräts gewährleisten. So können Sie sicher sein, dass Ihr Staubsauger immer einsatzbereit ist und sein Akku eine lange Lebensdauer hat.