



## Netzteil

Model: **AK-CH-21**



Produktcode	AK-CH-21
Produkttyp	Netzteil
Serie	Universell
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz
Stromaufnahme	max. 16 A
Maximale Kraft	PD/PPS 65 W, AC 4000 W
Mechanischer Ausschalter	Nein
Erdung	Ja
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
Versorgungsleitung	CEE 7/7
Kabellänge	1.5 m
Stromparameter	AC 230 V / 16 A
Versorgungsparameter von USB-A	4.5 V / 5 A, 5 V / 4.5 A, 9 V / 3 A, 12 V / 5 A, 20 V / 1.5 A ( Max. 30 W)
Versorgungsparameter von USB-C	USB-C1 - 5 V / 3 A , 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3.25 A ( Max. 65 W), PPS: 3.3-11 V / 5 A ( Max. 65 W), USB-C2 - 5 V / 3 A , 9 V / 3 A, 12 V / 2.25 A, 15 V / 2 A, 20 V / 1.5 A ( Max. 30 W)
Herstellungsmaterial	PC V0 Fireproof
Produktfarbe	Schwarz
Beleuchtungsfarbe	Blaue Diode
Arbeitstemperatur	0 - 25 °C
Produktabmessungen (L x B x H)	107 x 48 x 40 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	256 x 112 x 51 mm
Nettogewicht	430 g
Bruttogewicht	497 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720139191
Garantie	24 Monate





## Bezeichnung

**Der Akyga® AK-CH-21-Netzadapter** kombiniert die Funktionen eines USB-Netzladegeräts mit denen eines Verlängerungskabels. Es ist ideal für alle, die nach einer vielseitigen Möglichkeit suchen, mehrere Geräte gleichzeitig schnell aufzuladen. Dieses Ladegerät verfügt über zwei **USB-Typ-C-Anschlüsse** und einen **USB-A-Anschluss**. Der Haupt-USB-C-Anschluss bietet eine Leistung von **65 W**, perfekt für das schnelle Aufladen von Laptops, während der zweite USB-C- und der USB-A-Anschluss jeweils eine Leistung von **30 W** bieten, ideal für Telefone, drahtlose Kopfhörer und anderes Zubehör.

Dank der Verwendung der bahnbrechenden **GaN (Galliumnitrid)-Technologie** besteht der AK-CH-21 zudem durch seine kompakte Größe und unvergleichliche Effizienz. Es ist definitiv mehr als ein einfaches USB-C-Ladegerät - es ist ein Hightech-Gerät, das eine höhere Leistung als herkömmliche Ladegeräte bietet. Darüber hinaus unterstützt das Ladegerät Schnellladetechnologien wie **Power Delivery** und **Quick Charge 3.0** sowie das Protokoll Programmable Power Supply (PPS). Damit bietet das Ladegerät maximale Ladeleistung und eine **adaptive Leistungsanpassung** an die Anforderungen des angeschlossenen Geräts.

Das USB-Ladegerät AK-CH-21 ist mit einer universellen **230-V-AC-Steckdose** ausgestattet. Diese Funktion ermöglicht den Anschluss eines weiteren Ladegeräts oder eines Geräts mit Schukostecker und macht es zu einer idealen Ladestation für den Schreibtisch.

Das USB-C-Wandladegerät verfügt außerdem über ein integriertes **1,5 m langes CEE 7/7-Netzkabel**. Es kann einfach in die Steckdose unter einem Tisch eingesteckt werden, was es einfacher macht, einen ästhetischen und organisierten Arbeitsbereich zu erhalten. Diese Funktionalität macht das AK-CH-21 ideal für diejenigen, die sowohl Wert auf Leistung als auch auf die Ästhetik ihres Schreibtisches legen.