

7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1, 7-teilig

Serie 7500 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher - Mit Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente.



EAN:	4013288228321	Abmessung:	165x75x55 mm
Teilenr:	05075850001	Gewicht:	361 g
Artikel-Nr:	7515/7	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Schraubwerkzeug-Set für Fahrrad Anwendungen
- Drehmomentschraubendreher mit Schnelleinstellung
- Einfache Schnelleinstellung des Drehmomentwertes
- Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente
- Überrutschende sichere Drehmomentfunktion für Rechts-/Links-Anzug
- Einfaches und schnelles Einstellen der wählbaren Anzugsdrehmomente (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb, per Adapter auch für Steckschlüsseleinsätze geeignet - ideal zum Einsatz am Fahrrad
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbmarkierung nach Profilen und Größenstempelung

7-teiliges Werkzeugset. Für professionelles Schrauben/professionelle Feinjustage UND für drehmomentkontrolliertes Schrauben. Überrutschende und somit sichere Drehmomentmechanik mit Schnellverstellung für Rechts/Links und fünf wählbare Anzugsdrehmomente (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) und einer Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente. Schnellwechselhalter für hohe Robustheit. Ideal für den Einsatz am Fahrrad. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb. 6 zähnharte Bits (50 mm lang), Profil und Größe der Bits sind durch den Wera Werkzeugfinder Take it easy mit seiner Farbcodierung und gut sichtbaren Beschriftung leicht erkennbar.




BICYCLE



TORQUE TOOL



FOR BOTH DIRECTIONS



ADJUSTABLE



SAFE TORQUE



ON / OFF TORQUE LOCK



TAKE IT EASY TOOL FINDER



BITORSION



HEX-PLUS



WERA 260 COMPATIBLE

Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7500_kraftform_safe-torque_speed_drehmomentschraubendreher_mit_fest-stellung_torque_lock_fuer_unbegrenzte_loese-und_anzugsmomente

Wera - 7515/7
05075850001 - 4013288228321

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7500 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher - Mit Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente.

Fünf wählbare Anzugsdrehmomente



Drehmomentschraubendreher mit Schnelleinstellung



Fünf wählbare Anzugsdrehmomente (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) und eine Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente.

Einfache Einstellung




Einfache Einstellung der wählbaren Anzugsdrehmomente.

Hör- und spürbares Überrassten



Deutlich hör- und spürbares Überrassten beim Erreichen des eingestellten Drehmomentes.

Wera Werkzeugfinder Take it easy




Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Aufbewahrung und Transport



Aufbewahrung und Transport in einer robusten und kompakten textilen Rolltasche. So ist das Werkzeug immer zur Hand.

Flexibel durch Klettstreifen



Die textile Tasche weist auf der Rückseite eine Flauschzone auf. Mittels des mitgelieferten selbsthaftenden Klettstreifens kann die textile Tasche an die Wera 2go Komponenten geklettet werden. Oder auch an Wand, Regal oder Werkstattwagen.

Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7500_kraftform_safe-torque_speed_drehmomentschraubendreher_mit_fest-stellung_torque_lock_fuer_unbegrenzte_

Wera - 7515/7
05075850001 - 4013288228321

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1, 7-teilig

Serie 7500 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher - Mit Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente.



Satz-Inhalt:

7515 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147,5 mm
05075815001 1x 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147,5 mm



867/4 BTZ TORX® Bits, TX 10 x 50 mm



1x TX 10 x 50 mm

1x TX 25 x 50 mm

840/4 BTZ Bits, 2,5 x 50 mm



1x 2,5 x 50 mm

1x 3 x 50 mm

1x 4 x 50 mm

1x 5 x 50 mm

Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7500_kraftform_safe-torque_speed_drehmomentschraubendreher_mit_fest-stellung_torque_lock_fuer_unbegrenzte_

Wera - 7515/7

05075850001 - 4013288228321

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de