

101+ ANWENDUNGEN

Das Leistungsspektrum der WAGNER Heißluftpistolen beschränkt sich nicht nur auf das schnelle Entfernen von Farben und Lacken. Dank des BOSCH 18V POWER FOR ALL Akkus ist FURNO 550 18V ein vielseitiges Allzweckwerkzeug und eignet sich ideal zum Lockern von Rost, Auftauen von Rohren, Anzünden von Grillkohle, Wärmeschrumpfen und vielem mehr.



Entfernen von Farben und Lacken



Biegen von Rohren, verlöten und entfrosten



Mehr Inspiration?
go.wagner-group.com/projects

EIN AKKU - VIELE GERÄTE

WAGNER ist Mitglied der POWER FOR ALL ALLIANCE von BOSCH, einem der größten markenübergreifenden Akku-Systemen weltweit. Ein einziger Akku kann nicht nur in alle WAGNER Geräte eingesetzt werden, die mit einem POWER FOR ALL Akku kompatibel sind, sondern ist auch mit über 100 weiteren Produkten verschiedener Marken verwendbar. So genießt du nicht nur unbegrenzte Bewegungsfreiheit bei deinen Renovierungsprojekten, sondern tust nebenbei noch etwas Gutes für die Umwelt, sparst Platz und Geld.



Wir bieten Qualität: Die dreijährige Herstellergarantie kannst du durch eine Online-Registrierung um ein weiteres Jahr verlängern. Das bedeutet insgesamt vier Jahre Garantie für dich.

go.wagner-group.com/3plus1

ENTHALTENES ZUBEHÖR



+ Reflektordüse – ideal zum Auftauen von eingefrorenen Rohren oder zum Wärmeschrumpfen



+ Breitstrahlldüse – eignet sich für die Farbentfernung bei großen Oberflächen, Türen oder Treppen

Weiteres Zubehör: wagner-group.com

WAGNER



HEAT GUN

Furno 550 18V

Änderungen vorbehalten - D - 2456181 - 2023

J. Wagner GmbH | Otto-Lilienthal-Strasse 18 | D-88677 Markdorf
Telefon: +49 (0) 7544 / 505-1664 | Mail: info@wagner-group.com | wagner-group.com

go.wagner-group.com/diy4u

HEAT GUN

Furno 550 18V

Produktvorteile

Erlebe mit der akkubetriebenen Heißluftpistole Furno 550 18V unbegrenzte Bewegungsfreiheit bei all deinen DIY-Projekten. Mit fünf verschiedenen Temperatureinstellungen zwischen 300 °C und 610 °C ist die Heißluftpistole für eine Vielzahl von Anwendungen in Haus oder Garten geeignet.

Sonderausstattung

Reflektor- und Breitstrahldüse

Temperatureinstellungen

300 °C - 610 °C

Temperatureinstufen

5

Luftmenge

110 l/min

Spannung

220 - 240V

Artikel-Nummer

2420168



Mehr zur Furno 550 18V online:
wagner-group.com/furno550-18v



LED-Anzeige – Batteriestatus & fünf Temperatureinstellungen
300 °C bis 610 °C

Entriegelungsmechanismus – für mehr Arbeitssicherheit

Feststelltaste und stabile Standflächen an der Rückseite – für beidhändiges Arbeiten

LED Arbeitslicht – für zusätzliche Beleuchtung in einer dunklen Arbeitsumgebung

Bosch 18 V POWER FOR ALL Akku-System – für absolute Flexibilität beim Arbeiten

