

Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben



EAN:	4013288230249	Abmessung:	96x7x33 mm
Teilenr:	05022655001	Gewicht:	26 g
Artikel-Nr:	950 SPKS Multicolour Imperial	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041100

- Kurze Ausführung
- Zöllig
- Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen
- Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
- Abriebfeste Größenkennzeichnung

Hochwertiger Wera Winkelschlüssel mit farbcodierter, komfortabler Schlauchummantelung. Dadurch ist das Werkzeug schnell zur Hand und der ergonomische und angenehme Griff schont die Hände auch bei niedrigen Temperaturen. Winkelschlüssel mit Hex-Plus-Profil: Bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf den Winkelschlüsseln für schnellen Zugriff.

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_950_spks_multicolour_imperial.html

Wera - 950 SPKS Multicolour Imperial
05022655001 - 4013288230249

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben

Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung



Wir haben die klassischen Winkelschlüssel einfach in Frage gestellt, weil sie beim Arbeiten viel zu oft die Schraubenkopfprofile verrunden. Mit der Folge, dass Schrauben nicht mehr betätigt werden können und man abrutscht. Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden.



Winkelschlüssel aus rundem Material liegen besser in der Hand und machen langes und schmerzfreies Arbeiten möglich. Die Ummantelung aus Kunststoff sorgt zusätzlich für einen angenehmen Griff, gerade bei niedrigen Temperaturen.

Hex-Plus



Innensechskantschrauben haben das Problem, schnell "rundgedreht" zu werden. Grund ist die Einwirkung der scharfen Kante des Werkzeugs auf die Innenfläche des Schraubenkopfs. Der allmähliche Abnutzungsprozess führt schließlich zum "Runddrehen". Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Kugelkopf



Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch sozusagen "um die Ecke" geschraubt werden kann.

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_950_spks_multicolour_imperial.html

Wera - 950 SPKS Multicolour Imperial
05022655001 - 4013288230249

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de






Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklus Nüsse und Zyklus Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bitnüsse).

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

						
		inch	mm	mm	inch	inch
05022651001	iceblue_277C	5/64"	50	14	2"	9/16"
05022652001	leuchtgruen_375C	3/32"	56	16	2 7/32"	5/8"
05022653001	leuchtpink_232C	1/8"	63	19	2 1/2"	3/4"
05022654001	gelb_123C	5/32"	71	21	2 3/4"	27/32"
05022655001	leuchtorange_144 C	3/16"	80	24	3 1/8"	1"
05022656001	rot_200C	7/32"	90	27	3 1/2"	1 1/16"
05022657001	tuerkis_339C	1/4"	100	31	4"	1 1/4"
05022658001	pink_241C	5/16"	112	37	4 7/16"	1 7/16"
05022659001	blau_307C	3/8"	125	42	5"	1 11/16"

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluesel_winkelschluesel_fuer_innensechskantschrauben_950_spks_multicolour_imperial.html

Wera - 950 SPKS Multicolour Imperial
05022655001 - 4013288230249

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de