

Reolink Fisheye Series P520

6 MP 2K+ IP PoE Fischauge Überwachungskamera mit intelligenter Personenerkennung, 360° Panoramablick

EAN: 6975253984237

Die Fisheye Series P520 von Reolink ist eine leistungsstarke 6 MP Innenkamera mit 360° Panoramablick, die speziell entwickelt wurde, um Ihnen umfassende Sicherheit und Überwachung in weiten Bereichen wie Geschäften, Büros, Besprechungsräumen, Lagerhallen oder Wohnzimmern zu bieten. Mit einem effektiven horizontalen und vertikalen 180°-Blickwinkel bietet diese Kamera ein nahtloses 360°-Panorama, das alle Bereiche optimal abdeckt.



Die Reolink Fisheye Series P520 ist praktisch vergleichbar mit dem Einsatz von vier herkömmlichen Kameras. Durch die Verwendung einer einzigen Fisheye-Kamera können Sie nicht nur Kosten sparen, sondern auch den Modus mit vier Ansichten nutzen, um auf vier verschiedene Ziele zu fokussieren, genauso als wenn es vier Einzelkameras wären.

Mit einer Auflösung von 6 Megapixel liefert die Reolink Fisheye-Kamera deutliche Bilder und Videos, die mehr Details zeigen als konventionelle 5 Megapixel Fisheye-Kameras. Dies bedeutet, dass keine wichtigen Ereignisse in Ihrem Überwachungsbereich übersehen werden.

Dank der Fisheye-Entzerrungsfunktion sind in der Reolink-App oder im Client verschiedene Anzeigemodi möglich, um Livebilder und Wiedergaben noch natürlicher darstellen zu können. Die Ansicht kann durch digitales Schwenken, Neigen und Zoomen weiter angepasst werden, um den Fokus auf das zu richten, was deutlicher sichtbar werden soll.

Die Kamera unterstützt auch Zwei-Wege-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher, was eine Echtzeit-Kommunikation mit Personen in der Nähe der Kamera ermöglicht, unabhängig von ihrer aktuellen Aufenthaltsposition.

Die Fisheye Series P520 von Reolink verfügt über eine intelligente Personenerkennung, die es erleichtert, auffällige Situationen zu erkennen. Findet eine solche Erkennung statt, wird die Sirene der Kamera ausgelöst und eine Benachrichtigung an Ihr Smartphone oder per E-Mail an Sie gesendet.

Die Fisheye-Kamera von Reolink liefert auch bei Dunkelheit klare Bilder und hilft Ihnen, Ihr Eigentum rund um die Uhr zu schützen. Dank der hochwertigen Nachtsichttechnologie können Sie alle Aktivitäten in Ihrem Überwachungsbereich auch bei schlechten Lichtverhältnissen verfolgen.

Die Fisheye Serie P520 wird über Ethernet (PoE) mit Strom versorgt, was die Installation einfach, stabil und zuverlässig macht. Ein einziges Netzkabel überträgt Daten und Strom gleichzeitig und ermöglicht eine problemlose Einrichtung in nur wenigen Minuten.

Diese intelligente IP-Kamera unterstützt 24/7 kontinuierliche, bewegungsgesteuerte und Zeitplan-Aufnahmen. Die aufgezeichneten Videos können auf einer microSD-Karte, einem Reolink NVR oder einem FTP-Server gespeichert werden, je nach individuellen Anforderungen und Vorstellungen.

Mit der Funktion "Zeitraffer" können Videos im Sekunden- oder Minutentakt aufgenommen werden.

Mit der Reolink App oder Client können Sie von überall und jederzeit auf die Kamera zugreifen und haben die Kontrolle über alle Funktionen. Die IP-Kamera löst auch Echtzeit-Warnungen aus, indem sie Push-Benachrichtigungen und E-Mails sendet, wenn eine Bewegung erkannt wird.

Die Integration mit Google Assistant ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die Kamera mit der Sprachsteuerung und die Anzeige von Live Streams auf einem Google Nest Hub oder Chromecast-fähigen Fernseher. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Kamera mit einem NVR verbunden ist.

*** Bei der Auswahl eines Netzwerkrekorders (NVR) wird empfohlen, einen Reolink NVR mit der aktuellen Firmware auf dem NVR zu verwenden.**

Hauptmerkmale

- 360° Panoramaüberwachung
- 180° horizontal/vertikal Blickwinkel
- 2K+ 6 MP Super HD-Bildqualität
- Mehrere Anzeigemodi und Fisheye-Entzerrung
- Eingebaute Sirene
- Integrierter Micro SD-Kartenslot für Micro SD-Karten bis 256 GB
- Zwei-Wege-Audio
- Intelligente Personenerkennung
- Hochwertige Nachtsicht
- PoE (Power over Ethernet) für einfache Installation
- Flexible Speicheroptionen (microSD, NVR, FTP)
- Echtzeit-Bewegungserkennung und Benachrichtigungen
- Kompatibel mit Google Assistant
- Anpassbare Bewegungszonen
- Zeitraffer-Funktion
- Zuverlässige Leistung und robustes Design
- Einfache Installation & Inbetriebnahme
- Einfacher Fernzugriff über Browser und die kostenlose Reolink-Software

Technische Daten

Modell	Reolink Fisheye Series P520	
Video und Audio	Bildsensor	1/2,5" CMOS-Sensor
	Videoauflösung	Standard: 2560 x 2560 (6,5 Megapixel) bei 25 fps
	Objektiv	f=1,98 mm, F=2,0
	Videoformat	H.265
	Sichtfeld	Horizontal: 180°; Vertikal: 180°
	Tag Nacht	IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 8 Meter (26 ft); LED: 3 Stk. 850 nm
	Audio	Zwei-Wege-Audio, mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
Stromversorgung	PoE	IEEE 802.3af, 48 V aktive
	Gleichstrom	12 V = 1 A, <12 W
Schnittstelle	Strom	Gleichstromanschluss
	System	Reset-Taste
	Ethernet	Ein 10 M/100 Mbps RJ45
Speicherung	Lokale Speicher	MicroSD-Kartenslot (Max. 256 GB)
Funktionen	Bildrate	Mainstream: 2 fps – 25 fps (Standard: 25 fps)
		Substream: 4 fps – 15 fps (Standard: 10 fps)
	Bitrate	Mainstream: 4096 Kbps - 8192 Kbps (Standard: 5120 Kbps)
		Substream: 64 Kbps - 512 Kbps (Standard: 256 Kbps)
	Browser	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssysteme	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Intelligenter Alarm	Bewegungserkennung, Personenerkennung
	Aufnahmemodus	Bewegungsaufzeichnung (Standard); Zeitgesteuerte Aufzeichnung; 24/7 Aufzeichnung
	Protokolle und Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Maximaler Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administratorkonto und 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 gleichzeitige Videostreams (10 Substreams und 2 Mainstreams)	
Arbeiten mit	Google Assistant	
Arbeitsumfeld	Temperatur	Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C (14 °F bis 131 °F)
	Feuchtigkeit	Betriebsfeuchtigkeit: 10 % ~ 90 %
Abmessungen	Abmessungen	Ø126 x 49,2 mm
	Gewicht	293 g

Lieferumfang

- Reolink Fisheye Series P520 PoE Überwachungskamera
- Netzkabel
- Lochschablone für die Montage
- Befestigungssockel
- Päckchen mit Schrauben
- Kurzanleitung
- Aufkleber zur Videoüberwachung