

Arenti IN1Q

Intelligente 4 MP Ultra-HD WLAN Überwachungskamera für Innenbereiche mit Nachtsicht, Bewegungs- und Geräuscherkennung

EAN: 6974935720163

Die Arenti IN1Q ist eine kompakte und leistungsstarke WLAN-Überwachungskamera, die Ihnen ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für die Sicherheit Ihrer Räumlichkeiten bietet. Mit einer Auflösung von bis zu 4 MP und einer fortschrittlichen Nachtsichttechnologie liefert diese Sicherheitskamera für Innenräume deutliche Bilder bei Tag und Nacht. Die Installation ist einfach und unkompliziert, und eine benutzerfreundliche App erleichtert Ihnen den Installationsvorgang. Sobald die Kamera eingerichtet ist, haben Sie die Möglichkeit, Bewegungen zu erkennen, Alarmer zu empfangen und Ereignisse aufzuzeichnen.



4 MP Ultra HD Kamera mit verbesserter Nachtsichttechnologie

Die 4 Megapixel Ultra HD Auflösung und die fortschrittliche Nachtsichttechnologie liefern deutliche und präzise Videoaufnahmen bei Tag und Nacht, auch unter schlechten Lichtverhältnissen.

Intelligente Bewegungs- und Geräuscherkennung

Die IN1Q Kamera ist mit einem leistungsstarken Bewegungs- und Geräuscherkennungsalgorithmus ausgestattet. Sie sendet umgehend Benachrichtigungen an Ihr Smartphone, sobald ungewöhnliche Bewegungen oder Geräusche erkannt werden. Die Empfindlichkeit der Erkennung kann ganz nach Ihren Bedürfnissen angepasst werden.

Individuell anpassbare Erfassungszone

Mit dieser Funktion können die Zonen, in denen die Kamera Bewegungen erkennt, individuell angepasst werden. Die Alarmzone kann so eingestellt werden, dass die Warnmeldungen nur in den Bereichen ausgelöst werden, die für Sie wichtig sind.

Zwei-Wege-Audio und Kompatibilität mit Smart Home Geräten

Das IN1Q unterstützt Zwei-Wege-Audio für die direkte Kommunikation über integrierte Mikrofone und Lautsprecher. Die Kompatibilität mit Alexa und Google Assistant ermöglicht eine einfache Integration mit dem Smart-Home-System und bietet auf Abruf die Möglichkeit, Live-Übertragungen anzusehen.

Datenschutz und Sicherheit

Ausgestattet mit dem AWS-Cloud-Service bietet die Arenti IN1Q ein hohes Maß an Datenverschlüsselung (AES128) und Sicherheit, um die Privatsphäre und Videodaten zu 100% zu schützen. Die Möglichkeit, die Kamera jederzeit über die App auszuschalten, ist ein weiterer Schutz für Ihre Daten.

Geo-Fencing-Schutz

Die IN1Q-Kamera kann die Aufnahme auch automatisch stoppen, während Sie dasselbe WLAN mit Ihrem Smartphone verwenden, sodass sich die Kamera zu Hause im Ruhemodus schalten kann. Die Standby-Zeit der Kameras kann individuell angepasst werden. Sie können die IN1Q auch sofort mit einem Klick ausschalten.

Flexible Speicheroptionen

Die Verwendung von microSD-Karten mit bis zu 256 GB ermöglicht eine umfangreiche lokale Speicherung, während der kostenlose Cloud-Speicher für drei Monate eine zusätzliche Sicherheitsfunktion für die Speicherung Ihrer Aufnahmen bietet. Diese Flexibilität bei den Speicheroptionen stellt sicher, dass kein wichtiger Moment verpasst wird.

Webbrowser-Zugriff, Mehrfachansicht und gemeinsame Nutzung

Dank der Unterstützung des Webbrowser-Zugriffs können Sie Ihre IN1Q Kamera ganz einfach über einen beliebigen Browser bedienen. Die Möglichkeit, mehrere Kameras in der App hinzuzufügen und bis zu vier Live-Videos gleichzeitig zu betrachten sowie die Option, die Kamera auf bis zu fünf Geräten mit Ihrer Familie zu teilen, erhöht die Vielseitigkeit und den Nutzungskomfort dieser Kamera deutlich.

Hauptmerkmale

- 4 MP Ultra HD-Auflösung für präzise Aufnahmen
- Verbesserte Nachtsichttechnologie für deutliche Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen
- Intelligente Bewegungs- und Geräuscherkennung für minimale Fehlalarme
- Stabile 2,4 GHz WLAN Verbindung
- Zwei-Wege-Audiofunktion für nahtlose Kommunikation
- Unterstützt Micro-SD-Karten bis zu 256 GB für lokale Speicherung
- Kostenlose 3-monatige Arenti Cloud-Speicherung für zusätzliche Datensicherheit
- Webbrowserzugriff und Mehrfachansicht für flexible Überwachung
- Geofencing-Funktion für automatisches Ein- und Ausschalten abhängig von Ihrem Standort
- Sichere Datenübertragung und -speicherung mit dem verschlüsselten AWS-Cloud-Service
- Einfache Installation und intuitive Bedienung über die Arenti-App
- Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant für einfache Steuerung per Sprachbefehl

Technische Daten

Kamera	
Bildsensor	1/3" 4 Megapixel CMOS
Effektive Pixel	2560 (H) x 1440 (V)
Verschluss	1/20 - 1/10,000 s
Min. Beleuchtung	Farbe: 0,1 Lux bei F2 Schwarz/Weiß: 0,01 Lux bei F2
IR-Distanz	Nachtsicht bis zu 10 m
Tag / Nacht	Automatisch (ICR) / Farbe / Schwarz/Weiß
WDR	DWDR
Objektiv & FOV(H/V/D)	3,6 mm @ F2
Sichtwinkel (H/V/D)	82°/ 45°/ 95°
Video / Audio	
Kompression	H.264+
Bitrate	32 Kbps - 2 Mbps
Bildrate	1 - 20 fps
Dualer Stream	Ja
Audio	Zwei-Wege-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
Netzwerk	
Alarmauslösung	Intelligente Bewegungs-/Geräuscherkennung
WLAN-Sicherheit	64/128-Bit WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Kommunikationsprotokoll	HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP, RTSP
Schnittstellenprotokoll	Privat
WLAN-Frequenz	2,4 GHz (unterstützt nicht 5 GHz WLAN)
WLAN- Standard	IEEE802.11b/g/n
Unterstützte Mobilbetriebssysteme	iOS 9 oder höher, Android 5 oder höher
Verschlüsselung	AES128
Allgemein	
Betriebstemperatur	-20 °C bis 50 °C
Stromversorgung	DC 5 V / 1 A
Speicherung	microSD-Karte (Max. 256 GB), Cloud-Speicher, ONVIF
Abmessungen	60 x 53 x 103 mm
Nettogewicht	80 g

Lieferumfang

- Arenti IN1Q Überwachungskamera
- Netzadapter
- Stromkabel
- Kurzanleitung
- Schrauben