

PUZZI 8/1

Leistungsstarker Reinigungsspezialist für Polster sowie zur Fleckentfernung auf textilen Flächen: Waschsauger Puzzi 8/1 mit ergonomischer, besonders kurzer Polsterdüse.



Bestell-Nr. 1.100-240.0

- Hervorragende Reinigungsleistung
- Ergonomische und extra kurze Polsterdüse
- Sehr geringes Gewicht - nur 8,6 kg

Technische Daten

EAN-Code		4054278882529
Max. Flächenleistung	m ² /h	12 - 18
Luftmenge	l/s	71
Vakuum	mbar / kPa	270 / 27
Sprühmenge	l/min	1
Sprühdruck	bar	1
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	8 / 7
Leistung Turbine	W	1200
Leistung Pumpe	W	40
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Gewicht ohne Zubehör	kg	8,6
Gewicht inkl. Verpackung	kg	11,4
Abmessungen (L × B × H)	mm	524 × 332 × 442

Ausstattung

Netzkabel	m	7,5
Sprüh-/Saugschlauch	m	2,5
Integrierte Zubehöraufnahme für Polster-/Fugendüse		■
Integrierte Zubehöraufnahme für Bodendüse		■
Entnehmbarer 2-in-1-Behälter für Frisch-/Schmutzwasser		■

■ im Lieferumfang enthalten.



Hervorragende Reinigungsleistung

- Perfekte Tiefenreinigung textiler Oberflächen.
- Schnelle Trocknung und Wiederbegehbarkeit dank sehr guter Rücksaugleistung.
- Exzellentes Reinigungsergebnis mit sichtbarem Vorher-Nachher-Effekt.



Ergonomische und extra kurze Polsterdüse

- Mit nur einem Finger bedienbare Griff- und Druckschalter.
- Praktische Knaufform ermöglicht unterschiedliche Haltepositionen.
- Rotes Düsenmundstück sorgt für effizienten Wasserverbrauch.



Geringes Gewicht und kompaktes, robustes Design

- Müheloser, auch einhändiger Transport über Absätze und Treppenstufen.
- Ermöglicht lange, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle.
- Lange Lebensdauer sorgt für hohe Wirtschaftlichkeit.

ZUBEHÖR VON PUZZI 8/1 1.100-240.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WASCHSAUGER				
Handdüsen				
Polsterdüse kurz, ergonomisch, mit integriertem Handgriff für Puzzi	1	4.130-063.0	Ideal in engen Bereichen: sehr kurze und ergonomische Polsterdüse mit integriertem Handgriff in DN 32 aus Kunststoff zur fasertiefen Reinigung mit dem Puzzi Waschsauger von Kärcher.	■
Polsterdüse zum einstecken in Sprüh-/Saugpistole für Puzzi	2	4.130-001.0	Ideal zur Sprühextraktion in beengten Bereichen: die kompakte, 110 mm breite Polsterdüse zur Verwendung mit der Sprüh-/Saugpistole von Kärcher Puzzi-Waschsaugern.	□
Fugendüse Puzzi	3	4.130-010.0	Fugendüse für Sprühextraktionsgeräte.	□
Sprüh-/Saugschläuche				
Sprüh-/Saugschlauch Puzzi, Länge 2,5 m	4	6.394-826.0	Sprüh-/Saugschlauch mit 2,5 m Länge. Geeignet für Puzzi-Waschsauger von Kärcher.	■
Sprüh-/Saugschlauch Puzzi, Länge 4 m	5	6.394-375.0	Sprüh-/Saugschlauch mit 32 mm Durchmesser und 4 m Länge. Geeignet für Puzzi-Waschsauger von Kärcher.	□
Sonstiges				
Sprüh-/Saugpistole Puzzi	6	4.130-000.0	Praktische Sprüh-/Saugpistole mit Nennweite DN 32 zur Reinigung von Polstern, textilen Flächen und Teppichen mit Polster-, Fugen- oder Bodendüsen der Puzzi-Waschsauger von Kärcher.	□
Sprüh-/Saugrohr Puzzi, Länge 775 mm	7	4.025-004.0	Sprüh-/Saugrohr mit 775 mm Länge für Puzzi-Waschsauger von Kärcher. Das Rohr eignet sich ideal zur Reinigung von Teppichböden mit der flexiblen Bodendüse.	□
D-Griff für Sprüh-/Saugrohr Puzzi	8	4.321-001.0	Ideal zur komfortablen 2-händigen Reinigung von Teppichböden mit Puzzi-Waschsaugern. Der D-Griff für Links- und Rechtshänder wird direkt am Sprüh-/Saugrohr mit Nennweite DN 32 befestigt.	□
Bodendüsen				
Flexible Bodendüse Puzzi, Breite 240 mm	9	4.130-008.0	Bodendüse mit flexiblem Saugbalken und transparentem Sichtfeld zur optimalen Reinigung von Teppichböden mit dem Puzzi-Waschsauger von Kärcher. Breite: 240 mm.	□
Flexible Bodendüse Puzzi, Breite 350 mm	10	4.130-009.0	Bodendüse mit flexiblem Saugbalken und transparentem Sichtfeld zur optimalen Reinigung von Teppichböden mit dem Waschsauger Puzzi von Kärcher. Breite: 350 mm.	□
Hartflächenadapter				
Hartflächenadapter für Bodendüse 240 mm	11	4.762-014.0	Hartflächenadapter für Bodendüse 240 mm.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.