

## Artikeldatenblatt 1041

STAND 08/2023

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Art.-Nr.:</b>                     | 1041                          |
| <b>Artikel:</b>                      | Multipool Zigbee 3H           |
| <b>EAN:</b>                          | 4255637500416                 |
| <b>Zolltarifnummer:</b>              | 94056120                      |
| <b>UN-Nummer:</b>                    | 3481                          |
| <b>Leuchtenart:</b>                  | Einzelbatterie                |
| <b>Montageart:</b>                   | Wand (RZ)   Decke (SI)        |
| <b>Prüfeinrichtung:</b>              | Zigbee                        |
| <b>Autonomiezeit:</b>                | 3h                            |
| <b>Betriebsart:</b>                  | Dauer-   Bereitschaftsbetrieb |
| <b>Erkennungsweite:</b>              | 24 m                          |
| <b>Eingangsspannung   -frequenz:</b> | 220-240V AC   50/60Hz         |
| <b>Schutzart:</b>                    | IP65                          |
| <b>Batterietyp:</b>                  | LiFePO4                       |
| <b>Max. Leistung AC:</b>             | 10VA                          |
| <b>Max. Leistung DC:</b>             | 2,7W                          |
| <b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>    | 1,75W                         |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>          | 0°C ... +45°C                 |
| <b>Gehäusematerial:</b>              | Polycarbonat                  |



### Multipool Zigbee 3H

Schrauben fest und los geht's!

Kombileuchte (Sicherheits- oder Rettungszeichenleuchte) aus robustem Polycarbonat (IK08) in hoher Schutzart (IP65). Wahlweise einsetzbar für die Beleuchtung von Flächen (Deckenmontage) oder die Kennzeichnung von Fluchtwegen (Wandmontage). Durch anwendungsoptimierte Haube (separates Zubehör) zur zweiseitigen Fluchtwegskennzeichnung (Deckenmontage). Das Piktogrammset (unten, rechts, links), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegskennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Mit montage- und anschlussfreundlichem Klappmechanismus - nie mehr Geräteteile in der Hand bei der Installation!

Leuchtmittel (LED) in der Abendsonne nachempfunder, konzentrationsfördernder Lichtfarbe 5.000K.

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen.

Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Kabellos (Funk) überwacht- und steuerbar durch quelloffenen Standard (Zigbee).

### Abmessungen

Breite (mm): 350

Höhe (mm): 110

Tiefe (mm): 75

Nettogewicht (kg): 1,08



Maßzeichnung | dimensional drawing

