






Solar Balkonkraftwerk 600W WiFi TX-271

Solarsystem, um Ihren Energieverbrauch zu senken, inkl. WiFi und Halterung

-  Plug and Play
-  800W Wechselrichter
-  2x325W Solarpanel
-  5m Anschlusskabel
-  Netzgekoppeltes System
-  Hoher Sicherheitsstandard
-  Energieüberwachung via App
-  Halterung für die Montage



- **Einfache Installation: Anschließen, Loslegen, Stromsparen**
- **Inklusive WiFi und TX-246 Halterung**
- **3 Montagemöglichkeiten (Balkon, Boden, Wand)**
- **Geeignet für die meisten Solarmodule mit Rahmen (35mm Stärke)**
- **Daten und Alarmer in Echtzeit per S-Miles-APP**
- **Datenerfassung zur Energieerzeugung**
- **Leichter und kompakter Mikrowechselrichter**
- **Geeignet für die Einspeisung von Strom in das 230V Hausnetz**
- **Maximale Einspeiseleistung des Inverters 800W**
- **Ideal zur Deckung der Grundlast am Tag in Ihrem Zuhause**
- **MPP-Tracking für optimale Einspeisung**
- **VDE konform**

Technische Spezifikationen:

Solarmodul: Monokristallin

- Kabelanschluss: MC4
- Max. Leistung: 325W
- Betriebsspannung: 31,60V
- Betriebsstrom: 10,29A
- Wirkungsgrad des Moduls: 22,70%
- Kabellänge: Modul1=90cm / Modul2=90cm
- Betriebstemperatur: -40°C ~ +85°C
- **Mikro-Wechselrichter 800W**
- Auf 600W konfiguriert, automatisches Update nach Gesetzesänderung
- Nennausgangsleistung: 800VA
- Nennausgangsstrom: 3,48A
- Nennausgangsspannung: 230V
- Betriebstemperatur: -40°C - +65°C
- Übertragung: Eingebautes WLAN
- Frequenzbereich: 2,412 - 2,472GHz
- Abgestrahlte Sendeleistung: max. 18,4dBm/69,2mW

Gewicht (gesamt) / Abmessungen (Modul): 50kg / 155,5 x 103,8 x 3,5cm

Kompatibilität: App „S-Miles Installer“: iOS 13.0 oder höher; Android 10.0 oder höher / EN, DE, FR, ES, NL, PL, PO, IT, CZ (10-2023)

Verpackungsinhalt: 1x PV-Mikrowechselrichter 800W, 2x Solarmodul 325W, 1x Halterung TX-246 für 2 Solarmodule, 1x Anschlusskabel 5m, 1x Gebrauchsanleitung

Ertrag:

Balkonkraftwerk Leistung
600 Watt
Ø Stromertrag / Jahr 570 kWh
Ø Stromertrag / Tag 1.56 kWh

Garantie:

Solarmodul
25 Jahre beschränkte Garantie auf 80 % Ausgangsleistung
10 Jahre beschränkte Garantie auf 90% Leistung
10 Jahre beschränkte Garantie auf Material und Verarbeitung
Mikro-Wechselrichter
12 Jahre (144Monate) beschränkte Garantie



Artikelnummer: 5118

