

i-tec Adapter HDMI zu VGA

i-tec Adapter HDMI zu VGA, Auflösung Full-HD 1920x1080/ 60 Hz, Kabellänge 15 cm, vergoldeter HDMI-Stecker



PRODUKTBESCHREIBUNG

Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um einen externen VGA-Monitor mittels eines HDMI- Anschlusses. Dieser Kabelanschluss ermöglicht eine Auflösung von bis 1920 x 1080 Pixeln und ist für die Verwendung in Kombination mit allen Anlagen geeignet, die über eine HDMI-Schnittstelle verfügen.

Die Anwendung ist sehr einfach. Der Kabeladapter ist nur in den HDMI-Port in Ihrem PC einzustecken, mithilfe des VGA-Konnektors verbinden Sie ihn mit einem bildgebenden Gerät, wobei Sie dessen Funktion sofort nutzen können. Die Installation von Gerätetreibern erfolgt automatisch.

PRODUKTMERKMALE

- 1x integriertes HDMI-Kabel zum Anschließen an das Gerät (15cm)
- Videoanschlüsse:
 - 1x VGA
- Auflösung:
 - 1 Monitor – 1x VGA → bis zu 1920x1080/60 Hz
- 1x 3,5 mm Audioausgang
- 1x microUSB Eingang für Versorgung
- Produktabmessungen: 238 x 45 x 16 mm
- Produktgewicht: 94 g
- Verpackungsabmessungen: 168 x 110 x 54 mm
- Produktgewicht inkl. Verpackung: 114 g

SYSTEMANFORDERUNGEN

Hardwareanforderungen:

- Gerät mit freiem HDMI- und USB-A-Anschluss

SPEZIFIKATION

Produkt Nummer i-tec	Produktbeschreibung & EAN
HDMI2VGAADA	i-tec Adapter HDMI zu VGA EAN: 8595611702747
Hardware	
Anschlussart	-
Ports	
Systemanforderungen	
Hardware	Hardwareanforderungen: Gerät mit freiem HDMI- und USB-A-Anschluss
Betriebssystem	Windows 10 - automatische Treiberinstallation. Andere Betriebssysteme - manuelle Treiberinstallation. Firmware wird automatisch aktualisiert.
Anderes	
Farbe	black
Material	plastic
Produktabmessungen (LxBxH)	238 x 45 x 16 mm
Produktgewicht (exkl. Verpackung)	94 g
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	114 g
Verpackungsabmessungen (LxBxH)	168 x 110 x 54 mm
Service	
Garantiezeit	2 jahre
Technische Unterstützung	lebenslange
Lieferumfang	
Produkt	
MicroUSB Kabel (50cm)	
Audio Kabel (45cm)	

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite [i-tec.cz](https://www.i-tec.cz). Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 30.10.2019