

i-tec USB-C DisplayPort Cable Adapter 4K / 60 Hz 200cm

i-tec USB-C DisplayPort Cable Adapter 4K
/ 60 Hz 200cm



PRODUKTBESCHREIBUNG

Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich mit einem externen "Display Port"-Bildschirm - über einen USB-C- oder Thunderbolt-3-Port. Dieser Kabeladapter unterstützt die Übertragung einer 4-K-Ultra-HD-Auflösung bis zu 3840 x 2160 Pixel, einschließlich des Audio-Signals.

Der Gebrauch ist sehr einfach. Sie brauchen den Kabeladapter nur an den USB-C- oder Thunderbolt-3-Port vom Rechner anschließen sowie diesen über den "Display Port"-Konnektor an den Bildschirm anschließen. Danach können Sie den weiteren Bildschirm sofort nutzen. Die Installation der Treiber erfolgt automatisch über das System.

- Schließen Sie einen externen Bildschirm mit einer Auflösung von bis zu 4 K/60 Hz (bzw. bis zu QHD mit einer Frequenz von bis zu 144 Hz) an
- Die Kabellänge beträgt 2 Meter
- Ist mit G-Sync/Freesync, HDR 400 – 1000 kompatibel
- Unterstützt Windows 10, macOS, Android, Chrome OS und Linux

PRODUKTMERKMALE

- 1x integriertes USB-C-Kabel zum Anschließen an das Gerät (200 cm)
- Videoanschlüsse:
 - 1x DisplayPort
- Auflösung:
 - 1 Monitor – 1x DisplayPort → bis zu 4K/60 Hz
- BS: Windows 10, macOS X, Android, Linux, Chrome OS Google mit den neuesten Aktualisierungen
- Produktabmessungen: 20 x 14 x 2000 mm
- Produktgewicht: 85 g
- Verpackungsabmessungen: 180 x 250 x 14 mm
- Produktgewicht inkl. Verpackung: 102 g

SYSTEMANFORDERUNGEN

Hardwareanforderungen:

- Gerät mit freiem USB-C-Anschluss oder Thunderbolt™ 3-Anschluss

Anforderungen für den Videoausgang:

- Gerät mit freiem USB-C-Anschluss mit Unterstützung für „DisplayPort Alternate Mode“ oder Thunderbolt™ 3-Anschluss

Betriebssystem:

- Windows 10, macOS X, Android, Linux, Chrome OS Google mit den neuesten Aktualisierungen

SPEZIFIKATION

Produkt Nummer i-tec	Produktbeschreibung & EAN
C31CBLDP60HZ2M	i-tec USB-C DisplayPort Cable Adapter 4K / 60 Hz 200cm EAN: 8595611703317
Hardware	
Anschlussart	USB-C, Thunderbolt-3
Ports	
Systemanforderungen	
Hardware	Hardwareanforderungen: Gerät mit freiem USB-C-Anschluss oder Thunderbolt™ 3-Anschluss Anforderungen für den Videoausgang: Gerät mit freiem USB-C-Anschluss mit Unterstützung für „DisplayPort Alternate Mode“ oder Thunderbolt™ 3-Anschluss
Betriebssystem	Windows 10 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - automatische Treiberinstallation. Andere Betriebssysteme - manuelle Treiberinstallation. Firmware wird automatisch aktualisiert.
Anderes	
Farbe	
Material	
Produktabmessungen (LxBxH)	20 x 14 x 2000 mm
Produktgewicht (exkl. Verpackung)	85 g
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	102 g
Verpackungsabmessungen (LxBxH)	180 x 250 x 14 mm
Service	
Garantiezeit	2 jahre
Technische Unterstützung	lebenslange
Lieferumfang	
Produkt	

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite [i-tec.cz](https://www.i-tec.cz). Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 30.1.2020