

i-tec USB-A/USB-C Metal HUB 2x USB 3.0 + 2x USB-C (10 Gbps)



PRODUKTBESCHREIBUNG

USB-A, USB-C und Thunderbolt™ 3 oder 4 werden in heutigen Laptops und Tablets immer beliebter. Mit deren zunehmender Verwendung nimmt auch die Anzahl der USB-Anschlüsse am Laptop-Gehäuse ab. Und wenn Sie Zubehör an Ihr Gerät anschließen müssen, für das Sie nicht mehr genügend Anschlüsse haben, können Sie diesen kleinen, aber praktischen Hub verwenden. Mit diesem Hub erhalten Sie 4 weitere USB-Ports: zwei Standard-USB 3.2 Gen 2, und zwei USB-C-Ports. Schließen Sie eine externe Tastatur und Maus an, übertragen Sie Daten oder Filme von einem USB-Stick mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 GBit/s oder laden Sie Ihre Mobilgeräte auf (Standard-USB-Geschwindigkeit 0,9 A). Der Hub erfordert keine Treiberinstallation, schließen Sie es einfach mit einem USB-C-Kabel an und es ist sofort verwendbar. Der Hub verfügt über einen integrierten Überspannungsschutz für Ihren Computer bei Kurzschlüssen an Peripheriegeräten. Abwärtskompatibilität mit USB 2.0 ist selbstverständlich. Dank seiner kompakten Abmessungen und seines geringen Gewichts können Sie es immer in Ihrer Tasche bei sich haben - die Metalloberfläche schützt den Hub auch vor Beschädigungen und Kratzern.

PRODUKTMERKMALE

- 1 x integriertes USB-A/USB-C-Kabel zum Anschluss eines Gerätes (19 cm)
- 2x USB-C 3.2 Gen 2 port (10 Gbps)
- 2x USB-A 3.2 Gen 2 port (10 Gbps)
- LED-Anzeige
- Überspannungs- und Stromschutz
- BS: Windows 7 / 8 / 8.1 /10/11, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
- Produktmaße: 110 x 30 x 11 mm
- Gewicht des Produkts: 42 g
- Verpackungsmaße: 155 x 100 x 20 mm
- Gewicht der Verpackung: 123 g

Hardwareanforderungen:

- Gerät mit einem freien USB-A, USB-C-Anschluss oder Thunderbolt™-3-Port

Betriebssystem:

- Windows 7 / 8 / 8.1 /10/11, macOS X, Linux, Android, Chrome OS

DIE PRODUKTSPEZIFIKATION

PRODUKT NUMMER I-TEC		PRODUKT BESCHREIBUNG & EAN	
C31HUBMETAL2A2C		i-tec USB-A/USB-C Metal HUB 2x USB 3.0 + 2x USB-C (10 Gbps) EAN: 8595611703904	
Hardware			
Anschlussart		USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4	
Systemanforderungen			
Betriebssystem		Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Windows 7 / 8 / 8.1 /10 Windows 8 / 8.1 /10 Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.	
Anderes			
Produktabmessungen (LxBxH)		110x30x11 mm	
Produktgewicht (exkl. Verpackung)		42 g	
Verpackungsabmessungen (LxBxH)		155 x 100 x 20 mm	
Produktgewicht (inkl. Verpackung)		123 g	
Unterstützung			
Garantiezeit		2 jahre	
Technische Unterstützung		Lebenslange	
Lieferumfang			
• Produkt • Bedienungsanleitung			

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie

unsere Webseite [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 18.06.2024 16:31:55