

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station

i-tec USB 3.0 / USB-C 5K Universal Dual Docking Station, 2x 4K 60Hz Video, 2x HDMI, 2x Display Port, 1x Ethernet, 6x USB 3.0, 1x Audio/Mikrofon Jack, ON/OFF Schalter, Kensington Lock, für Notebooks, Tablets, Windows, Mac OS, Linux, Android, kompatibel mit Thunderbolt 3



PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit dieser i-tec Universal Docking Station eine hervorragende Grafikauflösung von bis zu 5K / 60Hz zu erreichen, die zurzeit keine andere Docking Station in diesem Preisniveau anbietet. Die Docking Station wird über USB 3.0 Schnittstelle angeschlossen und deswegen wird die Aufladung von Notebooks und Tablet-PCs nicht unterstützt.

Passen Sie Ihren Arbeitsplatz an und schließen Sie Ihr Lieblingszubehör an Ihr Notebook oder Tablet-PC mit USB-A 3.0 oder USB-C Schnittstelle an. Dank dieser Docking Station vermeiden Sie das ständige Anschließen und Abschalten aller Geräte, wenn Sie Ihr Notebook oder Tablet-PC mitnehmen. Einen weiteren Vorteil stellt auch größere Ordnung auf dem Arbeitstisch dar, von dem das unübersichtliche Kabelchaos dadurch verschwindet. Die Docking Station ist mit einem einzigen Kabel anzuschließen und kann gleich benutzt werden. Beide Verbindungskabel (USB-C auf C, USB-C auf A) gehören zum Lieferumfang. Die Treiber werden automatisch vom System Win 10 installiert, für andere Betriebssysteme laden Sie bitte die Treiber [hier](#) herunter.

Genießen Sie das perfekte Erlebnis dank großem Bildschirm beim 4K / 60 Hz Filmanschauchen, professionelle Grafikarbeit, Medienstreaming, Betrachten der Präsentationen oder Webseiten. Die Docking Station verfügt über vier Grafikausgänge, dank deren verschiedene Kombinationen von zwei Displays genutzt werden können. Es sind entweder 2x HDMI oder 2x Display Port oder 1x HDMI und 1x Display Port anzuschließen, immer mit Auflösung von bis zu 4K 4096x2160@60Hz. Beim Anschluss eines Bildschirms über 2 DP Kabel erreichen Sie die Auflösung von bis zu 5K 5120x2880@60Hz*, die Grafikkarte in Ihrem Computer muss aber die 5K Auflösung unterstützen. Dank seiner eigenen leistungsfähigen Controller DL 6950 belastet die Docking Station Ihr Notebook oder Tablet-PC nicht.

Die Docking Station verfügt auch über Audio Eingang / Ausgang, Gigabit Netzwerkkarte, sechs USB 3.0 Ports, KensingtonLock und ON/OFF Schalter. Außerdem zeichnet sie sich durch ein kompaktes und elegantes Design und passives Kühlungssystem.

Lange Produktbeschreibung: i-tec USB 3.0 / USB-C 5K Universal Dual Docking Station, 2x 4K 60Hz Video, 2x HDMI, 2x Display Port, 1x Ethernet, 6x USB 3.0, 1x Audio/Mikrofon Jack, ON/OFF Schalter, Kensington Lock, für Notebooks, Tablets, Windows, Mac OS, Linux, Android, kompatibel mit Thunderbolt 3

* 5K-Auflösung wird nur von Windows unterstützt

PRODUKTMERKMALE

- 1x USB-C Port für den Anschluss an ein Notebook mit USB-C oder USB-A Schnittstelle. Beide Kabel sind enthalten.
- Videoanschlüsse:
 - 2x Display Port
 - 2x HDMI
- Auflösung:
 - 1 Monitor - 1x Display Port → bis zu 4K/60Hz
 - 1 Monitor - 1x HDMI → bis zu 4K/60Hz
 - 1 Monitor - 2x Display Port → bis zu 5K/60Hz*
 - 2 Monitore - 1x Display Port + 1x Display Port → bis zu 2x 4K/60Hz
 - 2 Monitore - 1x Display Port + 1x HDMI → bis zu 2x 4K/60Hz
 - 2 Monitore - 1x HDMI + 1x HDMI → bis zu 2x 4K/60Hz
- 6x USB 3.0-Anschluss
- 1x Ethernet GLAN RJ-45-Anschluss (DisplayLink DL-6950)
- 1x 3,5 mm Audioausgang, 1x 3,5 mm Mikrofonanschluss
- 1x Netzanschluss (DC 20/2A)
- ON/OFF Schalter für Einschalten / Ausschalten der Docking Station
- LED-Indikator
- Kensington Lock
- USB-C Kabel auf USB-C/USB-A (100cm)
- BS: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10 18.04, Android 5 und höher, Chrome OS R51 und höher
- Einfache Treiberinstallation ([Windows](#), [MacOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(external link\)](#))
- Produktabmessungen: 223 x 88 x 27 mm
- Produktgewicht: 338 g
- Verpackungsabmessung: 314 x 144 x 60 mm
- Produktgewicht inkl. Verpackung: 900 g

* 5K-Auflösung wird nur von Windows unterstützt

SYSTEMANFORDERUNGEN

Hardwareanforderungen:

- Gerät mit freiem USB-A-, USB-C- oder Thunderbolt™ 3-Anschluss

Betriebssystem:

- Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10 18.04, Android 5 und höher, Chrome OS R51 und höher

SPEZIFIKATION

Produkt Nummer i-tec	Produktbeschreibung & EAN
CADUAL4KDOCK	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station EAN: 8595611702051
CADUAL4KDOCKUK	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station EAN: 8595611702327
Hardware	
Anschlussart	USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3

Ports	
USB 3.0 TYPE A	6
HDMI	2
DISPLAY PORT	2
AUDIO	1
MIC	1
LAN RJ-45	1
DC POWER ADAPTER JACK	1
Systemanforderungen	
Hardware	Hardwareanforderungen: Gerät mit freiem USB-A-, USB-C- oder Thunderbolt™ 3-Anschluss
Betriebssystem	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 macOS X Android 5 or later Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04 Chrome OS R51 or later Windows 10 - automatische Treiberinstallation. Andere Betriebssysteme - manuelle Treiberinstallation. Firmware wird automatisch aktualisiert.
Anderes	
Farbe	grey
Material	plastic
Produktabmessungen (LxBxH)	223 x 88 x 27 mm
Produktgewicht (exkl. Verpackung)	338 g
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	900 g
Verpackungsabmessungen (LxBxH)	314 x 144 x 60 mm
Service	
Garantiezeit	2 jahre
Technische Unterstützung	lebenslange
Lieferumfang	
Produkt	
USB-C 3.1 zu USB-C und USB-A (90 cm)	
Netzteil (DC Kabel 120 cm)	
Handbuch	

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite [i-tec.cz](https://www.i-tec.cz). Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 23.10.2019