

i-tec USB-C Travel Easy Dock 4K HDMI + Power Delivery 60 W

i-tec USB-C Travel Easy Dock 4K HDMI +
Power Delivery 60 W



PRODUKTBESCHREIBUNG

Eine kleine Dockingstation, die trotz ihrer sehr kompakten Abmessungen alles bietet, was Sie für grundlegende Arbeiten benötigen. Schließen Sie einen externen Monitor in bis zu 4K-Auflösung an, zwei USB-Anschlüsse für den Anschluss Ihrer Peripheriegeräte und einen SD- und microSD-Kartenleser zur Unterstützung der Datenübertragung. Natürlich können Sie auch Ihren Laptop mit Strom versorgen, bis zu 60 W (Sie können entweder Ihr vorhandenes Netzteil verwenden oder ein [Ladegerät bei uns erwerben](#))

- Anschluss eines externen Monitors (bis zu 4K-Auflösung) über HDMI
- Leistungsabgabe: bis zu 60 W (Netzteil nicht enthalten)
- Mit 1x USB 3.0 (10Gbps) und 1x USB 2.0 können Sie Ihre USB-Geräte und Peripheriegeräte problemlos anschließen
- SD- und microSD-Kartenleser
- Unterstützt Windows 10, macOS, Android, Chrome OS und Linux

PRODUKTMERKMALE

- 1x integriertes USB-C-Kabel zum Anschluss an das Gerät (18 cm)
- Technologie der Dockingstation: USB-C (SST)
- Power delivery: 60 W
- Video-Anschlüsse: 1x HDMI
- Auflösung:
 - 1 Monitor - bis zu 4K/30Hz
 - 1 Monitor - bis zu 1080p/120Hz
- 1x USB-C-Anschluss (nur für PowerDelivery)
- 1x USB 3.0-Anschluss (5Gbps)
- 1x USB 2.0-Anschluss
- LED-Anzeige
- 1x SD/microSD-Steckplatz
- OS: Windows 10, macOS, Android, Chrome OS und Linux mit aktuellen Updates
- Produktabmessungen: 112 x 25 x 12 mm
- Produktgewicht : 35 g

Hardware-Anforderungen:

- USB-C-Schnittstelle mit "DisplayPort Alternate Mode" und "Power Delivery"-Unterstützung oder Thunderbolt 3/ Thunderbolt 4-Anschluss

Anforderungen an die Stromversorgung:

- Gerät mit einem verfügbaren USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss mit "Power Delivery"-Unterstützung.

Betriebssystem:

- Windows 10, macOS, Android, Chrome OS und Linux mit aktuellen Updates

SPEZIFIKATION

Produkt Nummer i-tec	Produktbeschreibung & EAN
C31TRAVELEASYDOCKPD	i-tec USB-C Travel Easy Dock 4K HDMI + Power Delivery 60 W EAN: 8595611703928
Hardware	
Anschlussart	USB-C, Thunderbolt-3
Ports	
Systemanforderungen	
Betriebssystem	Windows 10 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - automatische Treiberinstallation. Andere Betriebssysteme - manuelle Treiberinstallation. Firmware wird automatisch aktualisiert.
Anderes	
Farbe	black
Material	ABS
Produktabmessungen (LxBxH)	112 x 25 x 12 mm
Produktgewicht (exkl. Verpackung)	35 g
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	
Verpackungsabmessungen (LxBxH)	
Service	
Garantiezeit	2 jahre
Technische Unterstützung	lebenslange
Lieferumfang	
Produkt	
Handbuch	

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 15.6.2021