


Handtacker J-51



- Leistungsstarker Profitacker zur perfekten Befestigung von verschiedensten Folien und Zierleisten auf der Baustelle und in der Werkstatt
- Verarbeitet Flachdrahtklammern bis 14 mm und Nägel bis 16 mm
- Verarbeitet Hammertacker Klammern G
- Lange Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Per Distanzanschlag wird eine Klammerreihe parallel auf einer Höhe getackert
- Ergonomischer Softgrip-Hebel für komfortables Arbeiten
- Gut sichtbare Klammerfüllstandsanzeige
- Jederzeit griffbereit dank stabilem Gurthaken zur Befestigung an der Arbeitskleidung.
- Für präzise Ergebnisse zeigt die Designlinie vorne am Tacker den exakten Klammerrausstritt an
- Unterlademechanik mit integriertem Klammerschieber zum schnellen Nachladen der Klammern. Alle Teile sind fest verbaut und unverlierbar.
- Garantiert für jede Arbeit die richtige Schlagkraft, egal ob Weich- oder Hartholz verwendet wird, dank mechanischer Schlagkräfteeinstellung
- Platzsparende Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch

Artikelnummer	030-0450
EAN-Nr.	4009729078426
Ladekapazität	85 x Flachdrahtklammer D Typ 53F 85 x Flachdrahtklammer G Typ 11 85 x Nägel E Typ J
Verarbeitbare Materialien	dünne Holzleisten Leder/ Kunstleder Folien Papier/ Pappe Wachs-/ Ölpapier Hefrandmatten (Glaswolle) Alu-Kaschierungen Dichtschienen/ -streifen Korkplatten (2-10 mm) Teerpappe Hartfaserplatten (2-6 mm) Zierleisten/ Eckleisten
Features	Griff-Verriegelung Klammersichtfenster Distanzanschlag Schlagkraftregulierung Nase Expressstörungenbeseitigung Sicherheitsentriegelung Integrierter Klammerschieber Gurthaken
Lademechanik	Unterlader



Handtacker J-51



Integrierter Klammerschieber zum schnellen Nachladen der Klammern. Alle Teile sind fest verbaut und unverlierbar.




Platzsparende Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch



Mit Hilfe des Distanzanschlages kann eine Klammerreihe absolut parallel auf einer Höhe getackert werden.



Integrierter Klammerschieber zum schnellen Nachladen der Klammern. Alle Teile sind fest verbaut und unverlierbar.



Durch die schmale und lange „Nase“ des Tackers wird auch ein präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen ermöglicht.



Garantiert für jede Arbeit die richtige Schlagkraft, egal ob Weich- oder Hartholz verwendet wird.