

Creative Pebble V2



Creative Pebble V2 ist ein Set von 2,0-USB-Desktop-Lautsprechern, die über eine höhere USB-C-Stromversorgung verfügen und mit Geräten über das universelle 3,5-mm-AUX-In-Kabel verbunden sind.

- Leistungsstarke 2-Zoll-Breitbandtreiber und passiver Strahler für eine beeindruckende Audioleistung
- Fahren Sie im High-Gain-Modus für bis zu 8 W Gesamtleistung
- 45 ° erhöhte Treiber die Sie zum persönlichen Zuhören anspielen
- Einfacher Zugriff auf die Lautstärkeregler direkt vor Ihnen
- Durch die Stromversorgung über USB-C wird keine Steckdose benötigt.

^{*} Wenn die Verstärkung auf "Hoch" eingestellt ist, verwenden Sie einen 10-W-USB-C-Anschluss oder ein USB-C-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten), oder Wenn die Verstärkung auf "Hoch" eingestellt ist, verwenden Sie ein 5-V-2A-USB-Typ-A-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten).

Creative Pebble V2	
Technische Daten	
Abmessungen des Lautsprechers	116 x 122 x 115 mm
Produktgewicht	• Linker Lautsprecher: 0,30 kg • Rechter Lautsprecher: 0,34 kg
Verpackungsgewicht	• O/Box: 0,88 kg • C/Box: 10 kg
Verpackungsmaß	• O/Box: 239 x 124 x 124 mm • C/Box: 655 x 249 x 275 mm
Anschlusstyp	3,5-mm-Analog-Stereo-Anschluss, USB C
Geprägtes Kabel	• Line-In: 1,2m Kabel mit 3,5 mm Stereo Jack terminiert • Gleichspannung: 1,2m Kabel mit USB-C terminiert • Von rechtem zum linken Lautsprecher: 1,35 m geprägtes Kabel
Farbe	Schwarz
Leistungsabgabe	2 x 4W RMS
Gesamtsystemleistung	Bis zu 8 W ¹ Sinusleistung, Spitzenleistung 16W
Systemkonfiguration	2.0 System
Frequenzgang	100Hz ~ 17kHz
Rauschabstand	75dB
Betriebstemperatur	0 °C bis 45 °C
Typ	2-Zoll-Breitbandlautsprecher mit passivem Strahler
Mindestsystemvoraussetzungen	
	• USB-Stromversorgung über Desktop- / Laptop-USB-Anschlüsse • Für eine optimale Erfahrung schließen Sie ein USB-Netzteil mit höherer Stromstärke und einem Ausgang von bis zu 5 V 2A oder ein USB C 10 W-Netzteil an • Analoge Audiogeräte mit 3,5-mm-Stereoausgang
Lieferumfang	
	• 2 x Lautsprechersatelliten • 1 USB C zu USB-A Konverter • 1 Heft zu Garantie und technischem Support
Garantie	
	• 1 Jahre beschränkte Hardwaregarantie