

SOUND BLASTER GC7

Next Gen Gaming USB-Soundkarte mit Classic Sound Blaster Surround und SXFI Battle Mode

Ihre Gaming-Audio-Reise beginnt hier.

Sound Blaster GC7 ist die erste Gaming-USB-Soundkarte mit Hochauflösung, die sowohl mit Super X-Fi Headphone Holography als auch mit der bekannten klassischen Sound Blaster Acoustic Engine ausgestattet ist und Gamern das Klangerlebnis bietet, das ihrer Spielweise am besten entspricht.

Mit bis zu 24 Bit/192 kHz PCM-Audio für unverfälschten Musikgenuss liefert Sound Blaster GC7 auch 7.1-Kanäle über Kopfhörer. In Verbindung mit dem neu entwickelten, auf FPS fokussierten SXFI BATTLE MODE erleben Gamer eine noch nie dagewesene, präzise Distanz- und Positions-Audioprojektion, die eine Vielzahl von Details enthüllt. Abgerundet wird das Bild durch die Einbeziehung von Dolby-Audio-Dekodierung für jedes Gerät, das einen optischen Ausgang unterstützt.

Sound Blaster GC7 wurde von Grund auf neu entwickelt, damit Gamer schnell auf alle Onboard-Bedienelemente zugreifen können, einschließlich GameVoice Mix für eine feingranulare Steuerung der Spiel- und Sprachpriorität sowie der Surround-/Bass-/Höhen-Effekte. Sie ist gezielt auf die Winkel von Gaming- und individuelle Tastaturen ausgelegt, so dass der Wechsel von den WASD-Zonen zu den GC7-Bedienelementen auch im Blindflug schnell erfolgen kann. Ein großes und übersichtliches Display zeigt den Pegel jedes Effekts an, ohne dass man diesen erraten muss.

Multi-Gaming-Plattformen werden von Haus aus unterstützt und mit einem optionalen HDMI/optischen Audio-Splitter können Sie den GC7 auch an die neuesten Konsolen Playstation 5, Xbox Series X und S Konsolen anschließen.



SXFI-Battle Mode | Dominieren Sie das Spiel, indem Sie das Feuer des Gegners schnell erkennen und ihn überraschen. Hören Sie seine Schritte, um seinen Standort unabhängig vom Gelände genau zu bestimmen.

Klassischer Sound Blaster Surround-Sound | Erstklassige Surround-Verarbeitung, die ein natürliches, weitläufiges Klangbild mit unglaublichen Details bietet.

On-the-fly-Steuerung | Zugriff auf Surround, Bass, Höhen und Mikrofon einfach auf dem Gerät ohne Software-Installation! Steigen Sie zuerst in das Spiel ein und spielen Sie weiter, ohne sich bei den Einstellungen zu verzetteln!

Game Voice Mix | Holen Sie sich Ihre perfekte Mischung aus Spiel und Stimme. Nie mehr #canyouhearme - #hörstdumich!

Dolby Audio | Genießen Sie kinoreifes Dolby Audio-Mastering bei Ihren Lieblingsfilmen und -spielen.

Sound Blaster GC7

Technische Daten	
Klangverarbeitung	• Sound Blaster Acoustic Engine • Super X-Fi • SXFI Battle mode • Scout Mode
DAC	• AKM AK4377AECB 125dB DNR DAC (Max PCM Stereo 24 Bit/192kHz Wiedergabe)
GameVoice Mix	• Windows • Mac • Playstation 4 und 5 (*optischer Ausgang nötig)
Bluetooth Low Energy (BLE)	• Für mobile App-Steuerung
Wireless-Typ	• Bluetooth Low Energy (BLE)
RF Ausgangsleistung	• 4 dBm
Hochfrequenz-Betriebsbereich	• 2402–2480 MHz
Betriebstemperatur	• 0–40°C
Eingang	• 5V 500 mA
Schnittstelle	• USB-Typ-C-Anschluss • 1 x Netzschalter • 1 x 3,5 mm 4-poliger unsymmetrischer Stereo-Kopfhörer-/Headset-Ausgang • 1 x 3,5 mm 3-poliger externer Mono-Mikrofoneingang • 1 x 3,5 mm 4-poliger Mobil Mix-Eingang • 1 x 3,5 mm Stream-Out/Line-Out • 1 x Toslink-Eingang • 1 x Toslink-Ausgang
Farbe	• Schwarz
Bedienelemente	• Hauptlautstärke-Regler • Game Voice Mix-Regler • SXFI-Taste • Surround-Taste • Bass-Taste • Höhen-Taste • Mikrofon-Taste • Drehknopf • Mikrofon-Stummschalttaste • Ein/Aus-Taste • Plattformmodus-Schalter • Verstärkungsschalter
Wichtige Leistungsdaten	• Super X-Fi Headphone Holography • Sound Blaster Acoustic Engine • SXFI Battle Mode • Scout Mode • GameVoice Mix • HiRes Stereo @ 24Bit/192kHz • 120 dB Rauschabstand • 32 - 300 Ω Kopfhörer-Unterstützung • Dolby Audio 5.1-Kanäle auf virtualisierte 2-Kanal-Dekodierung

Software	
iOS	• Creative-App • SXFI App
Android	• Creative-App • SXFI App
Windows-OS	• Creative-App
macOS	• Creative-App
Mindest-Systemanforderungen	
Windows®-Betriebssysteme	• Intel® Core™ i3- oder gleichwertiger AMD® Ryzen-Prozessor • Intel-, AMD- oder 100% kompatible Hauptplatine • Microsoft® Windows 10, 64 Bit • 1 GB RAM • Mindestens 600 MB freier Festplattenspeicher • USB 2.0-/USB 3.0-Anschluss
Mac®-Betriebssysteme	• Mac OS X® 10.14 oder höher • 1 GB RAM • USB 2.0-/USB 3.0-Anschluss
PS4	• Firmware-Version 5.0 oder höher • Verfügbarer USB-Anschluss
Nintendo Switch	• Switch OS, Version 5.0 oder höher • Freier 3,5-mm-Kopfhöreranschluss an der Konsole • Freier USB-Anschluss (im Dockingmodus)
Garantie	
• Ein Jahr beschränkte Garantie auf Produktteile und Verarbeitung	

Sprachkommunikation wird unterstützt bei Verbindung über 3,5-mm-Anschluss sowie über Bluetooth auf Android und iOS, Nintendo Switch Online App oder VOIP-Client

Logistik-Angaben

- Part No. / Description: 70SB185000000 / FG,SB1850 SOUND BLASTER TBC WW
- UPC Barcode: 0 54651 19445 8
- EAN Barcode: 53 90660 19445 0
- JAN Barcode: 4580181853214
- GTIN Pallet: 70054651194457
- GTIN Master: 50054651194453
- Japan Model#: SB-GC7P