




TV Wandhalterung für Wohnmobile & Wohnwagen

mit / with **VIDEO**







33 - 109 cm


 max. 15 kg

 180°

 +55° ~ -45°



Dimensions (mm)



verfügbar

Artikel-Nr.: HC 2-3
Beschreibung: Für Bildschirme 13" – 43" (**33 – 109 cm**), Belastung bis 15 kg, bis zu 386 mm Wandabstand
UVP: 32,95 EUR
EAN: 40 12386 13726 9
Verpackung: Im Karton verpackt

Produktinformationen "TV Wandhalterung für Wohnmobile & Wohnwagen"

Der schwenkbare TV Wandhalter mit 3 individuell einstellbaren Gelenken verwandelt Wohnmobil, Wohnwagen oder Campervan in ein Heimkino auf Rädern. Die Halterung garantiert sogar größeren Fernsehern mit einer Bildschirmdiagonale von 13 - 43 Zoll (**33 - 109 cm**) maximalen Bewegungsfreiraum. Der besonders flexible Wandhalter lässt sich perfekt ausrichten, ganz egal ob Sie aus der Sitzecke oder gemütlich im Schlafbereich schauen möchten.

Für ein perfektes Bild ohne Blendeffekte kann außerdem die Neigung des Bildschirms angepasst werden.

Das Zusammenspiel aus stabilen Materialien und robusten Gelenken sorgt für eine gute Vibrationsdämpfung. Alle Gelenke lassen sich für die Fahrt fest verriegeln. So ist der Fernseher auch unterwegs perfekt gesichert.

Mit dem TV Wandhalter genießen Sie auch auf Reisen packende Fernsehunterhaltung wie im heimischen Wohnzimmer.

Beste Unterhaltung für unterwegs

→ Kein Wackeln beim Fahren dank Verriegelungsfunktion

→ Vibrationsdämpfung

→ Maximale Bewegungsfreiheit für größere Fernseher



WEIL WIR UNS SICHER SIND!
Wir bieten 20 Jahre Herstellergarantie¹

Technische Details:

- TV Wandhalter, speziell entwickelt für Wohnmobile, Wohnwagen usw.
- Für Bildschirme 13" - 43" (**33 - 109 cm**)
- Belastung bis 15 kg
- Neigung: +55° ~ -45°
- Seitlich drehbar: 180°
- Für VESA 75x75, 100x100, 200x100, 200x200 mm
- Wandabstand: max 386 mm
- Inklusive Wasserwaage
- Inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial

- Im Verkaufskarton

Bedienungsanleitung [DOWNLOAD](#)

Bewegliche TV Wandhalterung für Camper HC2-3L

