




WD Elements®

Mobiler Festplattenspeicher

Einfach, schnell und mobil.



Gehäuse aus mehr
als 50 % recyceltem
Kunststoff

Entdecken Sie die Zuverlässigkeit und die große Speicherkapazität der mobilen Festplatten WD Elements®. Dank der schnellen Datenübertragung und nahtlosen Konnektivität mit USB-3.2-Gen-1/USB-3.0-Geräten können Sie auch unterwegs mühelos Ihre Fotos, Videos und andere Dateien sichern.

HAUPTMERKMALE

- Plug-and-Play-Erweiterung
- Riesige Speicherkapazitäten von bis zu 6 TB* für Fotos, Videos, Musik, wichtige Dokumente und mehr
- SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)

WD Elements®

Mobiler Festplattenspeicher



TECHNISCHE DATEN

Verfügbare Kapazitäten* 6 TB, 5 TB, 4 TB, 3 TB, 2 TB, 1 TB

Abmessungen (LxBxH) 6 TB: 110,5 x 82,0 x 23,7 mm | 4,35 x 3,23 x 0,94 Zoll
5 TB, 4 TB, 3 TB: 110,5 x 82,0 x 21,0 mm | 4,35 x 3,23 x 0,82 Zoll
2 TB, 1 TB: 110,5 x 82,0 x 15,0 mm | 4,35 x 3,23 x 0,60 Zoll

Gewicht 6 TB, 5 TB, 4 TB, 3 TB: 0,51 lb | 0,23 kg
2 TB, 1 TB: 0,30 lb | 0,13 kg

Schnittstelle USB 3.2 Gen 1/USB 3.0 (kompatibel mit USB 2.0)

Betriebstemperatur 5 °C bis 35 °C

Temperatur bei Nichtbetrieb -20 °C bis 65 °C

Kompatibilität Windows® 10 und höher
Für andere Betriebssysteme kann eine Umformatierung erforderlich sein

Die Kompatibilität ist von der Hardwarekonfiguration und dem Betriebssystem des Benutzers abhängig

Garantie¹ 2 Jahre (weltweit), 3 Jahr (nur China)

Packungsinhalt Festplatte WD Elements® Portable
SuperSpeed-USB-A-Kabel (5 Gbit/s)
Kurzanleitung

WELTWEITE PRODUKTNUMMERN

Kapazität*	Farbe	SKU	UPC	EAN-13	EAN-14
6 TB	Schwarz	WDBHJS0060BBK-WESN	7 18037 90431 3	07 18037 90431 3	10 71803 79043 10
5 TB	Schwarz	WDBU6Y0050BBK-WESN	7 18037 87189 9	07 18037 87189 9	10 71803 78718 96
4 TB	Schwarz	WDBU6Y0040BBK-WESN	7 18037 85598 1	07 18037 85598 1	10 71803 78559 88
3 TB	Schwarz	WDBU6Y0030BBK-WESN	7 18037 85542 4	07 18037 85542 4	10 71803 78554 21
2 TB	Schwarz	WDBU6Y0020BBK-WESN	7 18037 85536 3	07 18037 85536 3	10 71803 78553 60
1 TB	Schwarz	WDBUZG0010BBK-WESN	7 18037 85544 8	07 18037 85544 8	10 71803 78554 45

PRODUKTNUMMERN JAPAN

Kapazität*	Farbe	SKU	UPC	EAN-13	EAN-14
6 TB	Schwarz	WDBHJS0060BBK-JESN	7 18037 90430 6	07 18037 90430 6	10 71803 79043 03
5 TB	Schwarz	WDBU6Y0050BBK-JESE	7 18037 88210 9	07 18037 88210 9	10 71803 78821 06
4 TB	Schwarz	WDBU6Y0040BBK-JESE	7 18037 88197 3	07 18037 88197 3	10 71803 78819 70
2 TB	Schwarz	WDBUZG0020BBK-JESE	7 18037 88203 1	07 18037 88203 1	10 71803 78820 38
1 TB	Schwarz	WDBUZG0010BBK-JESE	7 18037 88202 4	07 18037 88202 4	10 71803 78820 21

PRODUKTNUMMERN FÜR CHINA

Kapazität*	Farbe	SKU	UPC	EAN-13	EAN-14
6 TB	Schwarz	WDBHJS0060BBK-CESN	7 18037 90429 0	07 18037 90429 0	10 71803 79042 97
5 TB	Schwarz	WDBU6Y0050BBK-CESN	7 18037 87185 1	07 18037 87185 1	10 71803 78718 58
4 TB	Schwarz	WDBU6Y0040BBK-CESN	7 18037 85602 5	07 18037 85602 5	10 71803 78560 22
3 TB	Schwarz	WDBU6Y0030BBK-CESN	7 18037 83759 8	07 18037 83759 8	10 71803 78375 95
2 TB	Schwarz	WDBUZG0020BBK-CESN	7 18037 86122 7	07 18037 86122 7	10 71803 78612 24
1 TB	Schwarz	WDBUZG0010BBK-CESN	7 18037 82537 3	07 18037 82537 3	10 71803 78253 70

*1 TB = 1 Billion Bytes. Abhängig von der Betriebsumgebung kann die tatsächlich nutzbare Kapazität abweichen.

¹Die Garantiebedingungen hängen vom Land ab, in dem das Produkt erworben wurde. Die detaillierten Garantiebedingungen und eine Zuordnung der Länder zu den einzelnen Regionen finden Sie auf unserer Website unter <http://support.wdc.com/warranty/policy.asp>.

Western Digital, das Design von Western Digital, das Logo von Western Digital, WD, das Logo von WD und WD Elements sind eingetragene Marken oder Marken der Western Digital Corporation oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Windows ist eine eingetragene Marke oder Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. macOS ist eine Marke von Apple, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Änderungen der technischen Produktdaten ohne Vorankündigung vorbehalten. Die gezeigten Bilder können von den tatsächlichen Produkten leicht abweichen.

©2024 Western Digital Corporation und Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.