

SmartLook Schwenken & Neigen

Art.-Nr. PPIC52520



-
- Smarte und wetterfeste Überwachungskamera zum Schwenken & Neigen mit kostenfreier Handy-App, Aufzeichnungen in 4K/UHD-Auflösung, Nachtsicht, intelligenter Bewegungserkennung & Push-Benachrichtigung, Gegensprechfunktion und vielem mehr
 - Sofort einsatzbereit, kein Konto/Abo erforderlich: integrierte, wechselbare microSD-Speicherkarte inklusive
 - Einfache Inbetriebnahme in wenigen Minuten: mit der App2Cam Plus-App für Smartphones/Tablets & Bluetooth®
 - Draußen flexibel platzierbar: verbunden mit deinem Heimnetzwerk per WLAN samt hoher Stabilität & Reichweite (2,4 bzw. 5 GHz) oder per LAN-Kabel
 - Vollautomatisches Erkennen und Unterscheiden von Objekten (Mensch, Tier, Fahrzeug), sendet daraufhin zielgenaue Push-Nachricht/E-Mail, ignoriert Störeinflüsse (Zweige, Laub, Licht etc.)
 - Alle Funktionen dauerhaft kostenfrei: Livestream, digitaler Zoom, 2-Wege-Audio durch Lautsprecher & Mikrofon, Sirenenton, Speicher, Over-the-Air-Updates und viele mehr
 - Alle Einstellungen ganz nach Wunsch festlegen: Empfindlichkeit Bewegungsmelder, Bildbereiche ohne Erkennung, halb automatisches Schnell-Drehen per App auf 3 bestimmbare Positionen (engl. Preset) etc.
 - Datenschutz-konform durch Aufnahme ohne Ton, Ringspeicher und nach Bedarf geschwärzte Bildbereiche (sog. Privatzonen, auch für öffentliche Bereiche & Nachbargrundstücke)
 - Aufnahmen in Ultra HD (8 Megapixel), Nachtsicht bis zu 20 m, Schutzart IP66 (wetterfest)
 - Auch kompatibel mit den Apps Smartvest & ABUS One
-

Zielgenau & klar. In 4K

SmartLook Schwenken & Neigen

Art.-Nr. PPIC52520

Diese clevere Überwachungskamera schickt dir treffsichere Infos, liefert ultrascharfe 4K-Aufzeichnungen, bringt Funktionen mit zum Gegensprechen, für Alarm und vieles mehr

Mit anderen Sicherheitskameras ist es manchmal so: Sie schicken ständig Push-Benachrichtigungen, aber ist der Auslöser überhaupt relevant für dich? Anstatt zu rätseln, solltest du dich auf deine Überwachungskamera verlassen können. Und im Ernstfall sollte sie für Klarheit sorgen.

Die SmartLook Schwenken & Neigen macht es richtig: Sie unterscheidet komplett automatisch zwischen Person, Tier & Fahrzeug. Du entscheidest, was wichtig für dich ist, und bekommst auch nur dann eine Push-Nachricht durch die Handy-App App2Cam Plus. Das spart Zeit und schont Nerven.

Weiteres Highlight: Die Kamera liefert Tag & Nacht eine brillante Bildqualität. Aufnahmen speichert sie ultrahochauflösend in 4K.

Übrigens stehen dir mit der App alle Funktionen dauerhaft kostenfrei zur Verfügung: um z. B. private und öffentliche Bereiche auszublenden sowie das Kamera-Auge sehr schnell auf eine bestimmte Position zu drehen. Genauso der Zugriff von unterwegs und die Gegensprechfunktion, um z. B. mit Paketboten kontaktlos zu sprechen. Mit der enthaltenen microSD-Speicherkarte ist die Kamera sofort aufnahmebereit und die App zeigt sogar, was bis zu 5 Sekunden vor einer Bewegungserkennung passiert ist (Pre-Recording).

Die smarte Sicherheitskamera ist nach einer supereinfachen Inbetriebnahme sofort einsatzbereit, absolut witterfest und damit optimal für draußen geeignet. Mit ihr erfüllst du alle Vorgaben des Datenschutzrechts. Sie ist kompatibel zur Funk-Alarmlage Smartvest. Genauso mit der ABUS One-App: Dort kannst du nicht nur auf die wichtigsten Kamerafunktionen zugreifen, sondern auch viele andere smarte Geräte von ABUS mit nur einer App bedienen – clever, zuverlässig, komfortabel.

SmartLook Schwenken & Neigen

Art.-Nr. PPIC52520

Abmessungen	210 x 120 x 160 mm
Alarmierung	Push-Benachrichtigung / E-Mail
Anzahl Benutzer	3
Anzahl Preset	3
Artikelprogramm	Comfort
Audio Bitrate	16 Kbit/s
Audio Kompression	AAC
Audioausgang	Lautsprecher
Audioeingang	Mikrofon
Auflösungsmodi	4K Ultra HD / Full HD (1080p) / VGA (360p)
Aufnahmemodi	Manuell / Bewegungserkennung
Automatische Blendensteuerung	Ja
Basis Ereignis	Objekterkennung + Bewegungsmaske
Bauform	PTZ
Bildaufnehmer	1/2.8" CMOS
Blende	F2.0
Brennweite	4 mm
Einsatzbereiche	Außenbereich
Frequenzbereich	2,400 –2,485 / 5,0 GHz
Funkreichweite	10-30 Meter, in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten m
Funktionen	Schwenk-neigbar

Funktionen	Gegensprechen (2-way Audio)
Funktionen	Zoom
Funktionen	Intelligente Objektunterscheidung
Funktionen	Personen-Erkennung
Funktionen	App-Steuerung & Fernzugriff
Funktionen	Tier-Erkennung
Funktionen	Nachtsicht
Gehäusematerial	Kunststoff
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3
Horizontaler Blickwinkel	85 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	20 m
IR-Schwenkfilter	Ja
Kanalbreite	20 MHz
Kompatibel zu Secoris	Nein
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAp-pLoxx	Nein
Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme	4 W
Lieferumfang 01 Beschreibung	SmartLook Schwenken & Neigen
Lieferumfang 01 Menge	1

SmartLook Schwenken & Neigen

Art.-Nr. PPIC52520

Lieferumfang 02 Beschreibung	Netzteil, 5V DC / 2A	Max. Auflösung @ Bildrate	4K Ultra HD @ 15fps / Full HD (1080p) @ 15fps
Lieferumfang 02 Menge	1	Max. Betriebstempera- tur	50 °C
Lieferumfang 03 Beschreibung	Wandhalterung (vorin- stalliert)	Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Lieferumfang 03 Menge	1	Mikrofon	Ja
Lieferumfang 04 Beschreibung	Montagematerial	Min. Betriebstempera- tur	-10 °C
Lieferumfang 04 Menge	1	Min. Luftfeuchtigkeit	20
Lieferumfang 05 Beschreibung	Entnahmehilfe für die SD Karte	Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 lx
Lieferumfang 05 Menge	1	Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Lieferumfang 06 Beschreibung	Innensechskantschlüs- sel	Mit App steuerbar	Ja
Lieferumfang 06 Menge	2	Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Lieferumfang 07 Beschreibung	Bohrsablonne	Netzwerkanschluss	RJ-45 Buchse (10/100 Mbit/s)
Lieferumfang 07 Menge	1	Netzwerkanschluss WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax
Lieferumfang 08 Beschreibung	Antenne	Optische Wellenlänge	940 nm
Lieferumfang 08 Menge	1	Privatzenen	3
Lieferumfang 09 Beschreibung	microSD Karte (vorin- stalliert)	Schutzart IP	66
Lieferumfang 09 Menge	1	Schwenk-/Neigebereich	270° Horizontal / 80° Vertikal
		Sendeleistung	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
		Sensibilität	-90 dBm
		Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)

SmartLook Schwenken & Neigen

Art.-Nr. PPIC52520

Spannungsversorgung DC	5 V
Speichermedium	Micro-SD (bis zu 256GB)
Speicherung	Micro SD-Karte
Standort	Außenbereich
Steckertyp	Hohlstecker: 3,5 x 1,35 mm
Stromversorgung	Netzteil
System	Vernetzt
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Verschlüsselung	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/ WPA3 (personal)
Vertikaler Blickwinkel	45 °
Video Content Analyse (VCA)	Mensch- / Tier- / Fahrzeugeerkennung
Videokomprimierung	H.264/ H.264+
Vor-/Nachalarmspeicher	bis zu 5 Sek.
Weißabgleich	AWB