

i-tec USB 3.0 Metal HUB 4 Port

i-tec USB 3.0 Metal Passive HUB 4 Port ohne Netzadapter, für Notebook, Ultrabook, Tablet, PC, Unterstützen Win und Mac OS



PRODUKTBESCHREIBUNG

Der i-tec USB 3.0 HUB ist ideal für jeden, der nicht genügend USB-Anschlüsse an seinem Notebook, Ultrabook oder PC hat und für seine Arbeit USB-Geräte wie Flash Disc, Mobiltelefon, Tablet PC, digitale Kamera, MP3 Player, Drucker usw. benötigt.

Dieser HUB verfügt über 4 USB 3.0 Ports mit Plug & Play und USB-Ladefunktion – der HUB erkennt automatisch, ob ein per USB aufzuladendes Gerät angeschlossen ist. Die USB 3.0 Schnittstelle ist besonders dann wichtig, wenn Sie größere Datenmengen von Ihren Speicherkarten und Flash Speichermedien übertragen möchten. Die LED-Kontrollleuchte zeigt den Lese- und Schreibzustand.

Der HUB wird über den USB-Bus versorgt und benötigt keine Treiberinstallation. Sie schliessen ihn über ein USB-Kabel an den PC an und es kann sofort losgehen. Zum Schutz Ihres Computers bei Kurzschluss der Peripheriegeräte ist ein Überspannungsschutz eingebaut. Der HUB ist rückwärtskompatibel zu USB 2.0. Im Lieferumfang ist kein Stromadapter enthalten, da er für die meisten Geräte nicht gebraucht wird. Dank seiner kompakten Maße und dem niedrigen Gewicht eignet er sich ideal als Zubehör für unterwegs.

Falls Sie Probleme mit der Installation haben oder auf technische Schwierigkeiten bzw. fehlerhafte Funktionsfähigkeit stoßen, überprüfen Sie zuerst die möglichen Lösungen unter FAQ.

Lange Produktbeschreibung: i-tec USB 3.0 Metal Passive HUB 4 Port ohne Netzadapter, für Notebook, Ultrabook, Tablet, PC, Unterstützen Win und Mac OS

PRODUKTMERKMALE

- 1x integriertes USB 3.0-Kabel zum Anschließen an das Gerät (28cm)
- 4x USB 3.0-Anschluss
- LED-Indikator
- Überspannungs- und Stromschutz
- BS: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS

- Produktabmessungen: 96 x 30 x 21 mm
- Produktgewicht: 62 g
- Verpackungsabmessungen: 145 x 130 x 25 mm
- Produktgewicht inkl. Verpackung: 98 g

SYSTEMANFORDERUNGEN

Hardwareanforderungen:

- Gerät mit freiem USB-A-Anschluss

Betriebssystem:

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS

SPEZIFIKATION

Produkt Nummer i-tec	Produktbeschreibung & EAN
U3HUBMETAL403	i-tec USB 3.0 Metal HUB 4 Port EAN: 8595611702259
Hardware	
Anschlussart	USB-3.0
Ports	
USB 3.0 TYPE A	4
Systemanforderungen	
Hardware	Hardwareanforderungen: Gerät mit freiem USB-A-Anschluss
Betriebssystem	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later
Anderes	
Farbe	Space Grey
Material	Plastic
Produktabmessungen (LxBxH)	96 x 30 x 21 mm
Produktgewicht (exkl. Verpackung)	62 g
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	98 g
Verpackungsabmessungen (LxBxH)	145 x 130 x 25 mm
Service	
Garantiezeit	2 jahre
Technische Unterstützung	lebenslange
Lieferumgang	
Produkt	
Handbuch	

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite [i-tec.cz](https://www.i-tec.cz). Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 22.8.2019