

i-tec USB-C Metal HDMI Adapter 60Hz

i-tec USB C auf Dual HDMI Video Adapter,
1x HDMI 4K Ultra HD, kompatibel mit
Thunderbolt 3 für Windows OS, Mac OS



PRODUKTBESCHREIBUNG

Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um externen HDMI-Bildschirm oder schließen Sie Projektor oder Fernseher mit HDMI-Schnittstelle an Ihr Notebook, Tablet oder Ihren PC über neuen USB-C oder Thunderbolt 3 Konnektor an. Der Adapter unterstützt die Übertragung von 4K Ultra HD Auflösung bis zu 4096 x 2160 @60Hz zuzüglich Audiosignal.

Der Adapter ist für die Verwendung mit Chromebook Pixel 2015, Acer Switch Alpha 12, Dell XPS 13, HP EliteBook Folio G1 und anderen Geräten mit USB-C Konnektor geeignet. Dieser Konnektor hat viele Vorteile – er ist klein und symmetrisch, was ein einfaches Verbinden ermöglicht, da Sie nicht auf das Drehen des Konnektors achten müssen.

Der Adapter ist geeignet für Planer, Grafiker, Spieler und andere Nutzer, die mit mehreren Bildschirmen gleichzeitig arbeiten möchten oder müssen. Mit Hilfe der Modi „Erweitern“ und „Spiegeln“ können Sie zum Beispiel mit breiten Tabellen arbeiten, die über 2 Bildschirme angezeigt werden, an einem Bildschirm arbeiten und an dem anderen das Internet nach Informationen durchsuchen, mehrere Dokumente gleichzeitig vergleichen, ohne zwischen mehreren geöffneten Fenstern umschalten zu müssen, Panorambilder auf zwei Bildschirmen anzeigen, Grafiken und aktuelle Daten im selben Augenblick anschauen, mehrere Präsentationen auf einmal zeigen, ohne einen weiteren Computer zu benötigen u. ä.

Die Verwendung ist sehr einfach, der Adapter ist nur an USB-C oder Thunderbolt 3 Port des Computers anzuschließen, mit Hilfe von HDMI Kabel ist er mit Anzeigegerät zu verbinden und kann sofort verwendet werden. Die Treiber werden automatisch vom System installiert.

Bitte überprüfen Sie sorgfältig die Gerätekompatibilität, ob sie im Einklang mit Betriebsanforderungen des betreffenden i-tec Produkts steht, insbesondere der Videoausgang (Display Port Alt Mode Profil), gegebenenfalls die Ladefunktion (Power Delivery). Falls das Gerät nicht kompatibel ist, kann Ihr neues i-tec Produkt fehlerhaft funktionieren. Detaillierte Spezifikationen Ihres Geräts, bzw. des USB Ports, sind im Benutzerhandbuch zu finden, das mit Ihrem Notebook/Tablet/Smartphone mitgeliefert wird, eventuell beim Kundenservice des Geräteherstellers nachzufragen. Wenn Sie immer noch nicht sicher sind, ob Ihr Gerät voll kompatibel ist, wenden Sie sich an unsere Technische Abteilung unter support@itecproduct.com.

Falls Sie Probleme mit der Installation haben oder auf technische Schwierigkeiten bzw. fehlerhafte Funktionsfähigkeit stoßen, überprüfen Sie zuerst die möglichen Lösungen unter FAQ.

PRODUKTINFO

- Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um externen HDMI-Bildschirm oder schließen Sie Projektor oder Fernseher mit HDMI-Schnittstelle an Ihr Notebook, Tablet oder Ihren PC über neuen USB-C oder Thunderbolt 3 Konnektor an, der Adapter ermöglicht Video mit 4K Ultra HD Auflösung sowie Stereoton zu übertragen
- 1x USB-C 3.1 Konnektor, Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 10 Gbps
- Grafische Schnittstelle: 1x HDMI (Spez. 2.0b), max. 4096 x 2160 / 60Hz
- Einstellungen: Erweitern, Spiegeln und Primärmonitor
- Unterstützte Farben 24 bit
- Die Stromversorgung findet über den USB statt, kein Stromadapter notwendig
- Chipset: VL100 & PS176
- BS: Erfordert USB-C Schnittstelle mit Unterstützung von „DisplayPort Alternate Mode“ (nicht alle Geräte / Systeme mit USB-C Schnittstelle verfügen über diesen Standard) oder Thunderbolt 3 Port – jetzt Windows 10 32/64bit, Mac OS X, Chrome OS (Google)
- Produktabmessungen: 45 x 30 x 15 mm
- Produktgewicht: 27 g
- Verpackungsabmessungen: 145 x 130 x 25 mm

SYSTEMANFORDERUNGEN

Hardware-Anforderungen: Notebook, Tablet, PC mit BS Windows, Mac oder Google mit einem freien USB-C Port mit Unterstützung von „DisplayPort Alternate Mode“ oder Thunderbolt 3 Port

Betriebssystem: Windows 10, Mac OS X, Google (Chrome OS) mit den neuesten Aktualisierungen

LIEFERUMFANG

- i-tec USB-C Metal HDMI Adapter 60Hz mit Kabel (15 cm)
- Quick Start

SPEZIFIKATION

Produkt Nummer i-tec	Produktbeschreibung & EAN
C31METALHDMI60HZ	i-tec USB-C Metal HDMI Adapter 60Hz EAN: 8595611702600
Hardware	
Anschlussart	USB-C, Thunderbolt-3
Ports	
Systemanforderungen	
Hardware	Hardware-Anforderungen: Notebook, Tablet, PC mit BS Windows, Mac oder Google mit einem freien USB-C Port mit Unterstützung von „DisplayPort Alternate Mode“ oder Thunderbolt 3 Port
Betriebssystem	Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bit) Mac OS X Chrome OS Windows 10 - automatische Treiberinstallation. Andere Betriebssysteme - manuelle Treiberinstallation. Firmware wird automatisch aktualisiert.
Andere	
Farbe	Space Gray
Material	Aluminium

Produktabmessungen (LxBxH)	45 x 30 x 15 mm
Produktgewicht (exkl. Verpackung)	27 g
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	
Verpackungsabmessungen (LxBxH)	145 x 130 x 25 mm
Service	
Garantiezeit	2 jahre
Technische Unterstützung	lebenslange
Verpackungsinhalt	
i-tec USB-C Metal HDMI Adapter 60Hz mit Kabel (15 cm)	
Quick Start	

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite [i-tec.cz](https://www.i-tec.cz). Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 12.9.2018