

i-tec USB-C Metal Display Port Adapter 60Hz

i-tec USB-C auf Display Port Metal
Adapter 60Hz, 1x Display Port 4K Ultra
HD, kompatibel mit Thunderbolt 3



PRODUKTBESCHREIBUNG

Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um einen externen Display Port Bildschirm über neuen USB-C oder Thunderbolt 3 Konnektor. Der Adapter unterstützt die Übertragung von 4K Ultra HD Auflösung bis zu 3840 x 2160 Pixel zuzüglich Audiosignal.

Der Adapter ist für die Verwendung mit Apple MacBook 2015, Chromebook Pixel 2015, Acer Switch Alpha 12, Dell XPS 13, HP EliteBook Folio G1 und anderen Geräten mit USB-C Konnektor geeignet. Dieser Konnektor hat viele Vorteile – er ist klein und symmetrisch, was ein einfaches Verbinden ermöglicht, da Sie nicht auf das Drehen des Konnektors achten müssen. Der Adapter eignet sich für Planer, Grafiker, Spieler und andere Nutzer, die mit mehreren Bildschirmen gleichzeitig arbeiten möchten oder müssen.

Mit Hilfe der Modi „Erweitern“ und „Spiegeln“ können Sie zum Beispiel mit breiten Tabellen arbeiten, die über 2 Bildschirme angezeigt werden, an einem Bildschirm arbeiten und an dem anderen das Internet nach Informationen durchsuchen, mehrere Dokumente gleichzeitig vergleichen, ohne zwischen mehreren geöffneten Fenstern umschalten zu müssen, Panoramabilder auf zwei Bildschirmen anzeigen, Grafiken und aktuelle Daten im selben Augenblick anschauen, mehrere Präsentationen auf einmal zeigen, ohne einen weiteren Computer zu benötigen u. ä.

Die Verwendung ist sehr einfach, der Adapter ist nur an USB-C oder Thunderbolt 3 Port des Computers anzuschließen, mit Hilfe von Display Port Kabel ist er mit Anzeigegerät zu verbinden und kann sofort verwendet werden. Die Treiber werden automatisch vom System installiert.

Bitte überprüfen Sie sorgfältig die Gerätekompatibilität, ob sie im Einklang mit Betriebsanforderungen des betreffenden i-tec Produkts steht, insbesondere der Videoausgang (Display Port Alt Mode Profil), gegebenenfalls die Ladefunktion (Power Delivery). Falls das Gerät nicht kompatibel ist, kann Ihr neues i-tec Produkt fehlerhaft funktionieren. Detaillierte Spezifikationen Ihres Geräts, bzw. des USB Ports, sind im Benutzerhandbuch zu finden, das mit Ihrem Notebook/Tablet/Smartphone mitgeliefert wird, eventuell beim Kundenservice des Geräteherstellers nachzufragen. Wenn Sie immer noch nicht sicher sind, ob Ihr Gerät voll kompatibel ist, wenden Sie sich an unsere Technische Abteilung unter support@itecproduct.com.

Falls Sie Probleme mit der Installation haben oder auf technische Schwierigkeiten bzw. fehlerhafte Funktionsfähigkeit stoßen, überprüfen Sie zuerst die möglichen Lösungen unter FAQ.

PRODUKTINFO

- Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um einen externen Display Port Bildschirm über neuen USB-C oder Thunderbolt 3 Konnektor, der Adapter ermöglicht Video mit 4K Ultra HD Auflösung sowie Stereoton zu übertragen
- 1x USB-C 3.1 Konnektor, Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 10 Gbps, zum Anschluss des Adapters an Notebook, Tablet oder PC
- Grafische Schnittstelle: 1x Display Port (Spez. 1.2), max. 3840x2160 / 60Hz, zum Anschluss externen Bildschirms, Projektors oder Fernsehers
- Einstellungen: Erweitern, Spiegeln und Primärmonitor
- Unterstützte Farben 16 / 32 bit
- Die Stromversorgung findet über den USB statt (kein Stromadapter notwendig)
- BS: Erfordert USB-C Schnittstelle mit Unterstützung von „DisplayPort Alternate Mode“ (nicht alle Geräte / Systeme mit USB-C Schnittstelle verfügen über diesen Standard) oder Thunderbolt 3 Port – jetzt Windows 10 32/64bit, Mac OS X, Chrome OS (Google)
- Produktabmessungen: 45 x 30 x 15 mm
- Produktgewicht: 27 g
- Verpackungsabmessungen: 145 x 130 x 25 mm

SYSTEMANFORDERUNGEN

Hardware-Anforderungen: Notebook, Tablet, PC mit BS Windows, Mac oder Google mit einem freien USB-C Port mit Unterstützung von „DisplayPort Alternate Mode“ oder Thunderbolt 3 Port

Betriebssystem: Windows 10, Mac OS X, Google (Chrome OS) mit den neuesten Aktualisierungen

LIEFERUMFANG

- i-tec USB-C Metal Display Port Adapter mit Kabel (15 cm)
- Quick Start

SPEZIFIKATION

Produkt Nummer i-tec	Produktbeschreibung & EAN
C31METALDP60HZ	i-tec USB-C Metal Display Port Adapter 60Hz EAN: 8595611702617
Hardware	
Anschlussart	USB-C, Thunderbolt-3
Ports	
Systemanforderungen	
Hardware	Hardware-Anforderungen: Notebook, Tablet, PC mit BS Windows, Mac oder Google mit einem freien USB-C Port mit Unterstützung von „DisplayPort Alternate Mode“ oder Thunderbolt 3 Port
Betriebssystem	Windows 10 - automatische Treiberinstallation. Andere Betriebssysteme - manuelle Treiberinstallation. Firmware wird automatisch aktualisiert.
Andere	
Farbe	Space Gray
Material	Aluminium
Produktabmessungen (LxBxH)	45 x 30 x 15 mm
Produktgewicht (exkl. Verpackung)	27 g

Produktgewicht (inkl. Verpackung)	
Verpackungsabmessungen (LxBxH)	145 x 130 x 25 mm
Service	
Garantiezeit	2 jahre
Technische Unterstützung	lebenslange
Verpackungsinhalt	
i-tec USB-C Metal Display Port Adapter mit Kabel (15 cm)	
Quick Start	

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite [i-tec.cz](https://www.i-tec.cz). Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 12.9.2018