

i-tec USB-C Metal Nano Dock 4K HDMI + Power Delivery 100 W

i-tec USB-C Metal Nano Docking Station –
1x HDMI 4K Ultra HD 3840×2160@30Hz,
1x SD Kartenlesegerät, 1x microSD
Kartenlesegerät, 3x USB 3.0 Port, 1x USB-
C Power Delivery Port, kompatibel mit
Thunderbolt 3



PRODUKTBESCHREIBUNG

Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um einen externen HDMI-Monitor oder schließen Sie einen Projektor oder einen Fernseher mit HDMI-Schnittstelle an.

Eine Dockingstation ermöglicht die Übertragung von Ultra HD 4K Videosignalen mit einer Auflösung von bis zu 3840×2160@30 Hz einschließlich des Audiosignals.

Die Station bietet außerdem einen USB-C Power Delivery Stromversorgungsport (bis zu 100W), mit dem ein angeschlossenes Notebook oder Tablet über ihr Original-Netzteil betrieben werden kann.

Die Dockingstation unterstützt auch das Laden angeschlossener mobiler USB-Geräte wie Smartphones, E-Book-Reader, Mediaplayer, GPS-Navigation und Tablets. Ihnen stehen außerdem ein 3-fach USB 3.0-Anschluss, ein USB-C-Anschluss mit Power Delivery, ein SD-Kartenleser und ein microSD-Kartenleser zur Verfügung.

Die Dockingstation ist durch ein einziges Kabel (10 cm) über die USB-C oder Thunderbolt-3-Schnittstelle mit Ihrem PC zu verbinden und kann gleich darauf genutzt werden.

Die Installation von Gerätetreibern erfolgt automatisch. Diese Dockingstation ist mit allen Typen von Notebooks und sonstigen Anlagen kompatibel, die mit USB-C Schnittstelle für die Unterstützung der Videoübertragung (USB-C DisplayPort Alt-Mode) ausgestattet sind. Bei den nicht kompatiblen Anlagen ist es möglich, dass Ihr neues i-tec-Produkt nicht richtig funktionieren kann. Sämtliche Details zu Spezifikationen Ihrer Anlage, resp. zu USB-Ports, finden Sie in der Gebrauchsanleitung zu Ihrem Notebook/Tablet/Smartphone bzw. über den Kundendienst des Herstellers Ihres Geräts. Sollten Sie sich auch nach der Überprüfung nicht sicher sein, ob Ihre Anlage voll kompatibel ist, so wenden Sie sich unter der E-Mail-Adresse support@itecproduct.com an unsere technische Abteilung.

Wichtig: Wenn Sie den Netzadapter während des Betriebs von der USB-C-Dockingstation trennen, startet das Dock in einigen Fällen neu, d.h. alle angeschlossenen Geräte werden softwareseitig getrennt und sogleich wieder angeschlossen.

Lange Produktbeschreibung: i-tec USB-C Metal Nano Docking Station – 1x HDMI 4K Ultra HD 3840×2160@30Hz, 1x SD Kartenlesegerät, 1x microSD Kartenlesegerät, 3x USB 3.0 Port, 1x USB-C Power Delivery Port, kompatibel mit Thunderbolt 3

PRODUKTMERKMALE

- 1x integriertes USB-C-Kabel zum Anschließen an das Gerät (10cm)
- Power Delivery: bis zu 100W
- Videoanschlüsse:
 - 1x HDMI
- Auflösung:
 - 1 Monitor – 1x HDMI → bis zu 4K/30Hz
 - 1 Monitor – 1x HDMI → bis zu FHD/120Hz
- 1x USB-C-Anschluss PD (nur Power Delivery)
- 3x USB 3.0-Anschluss
- 1x SD slot
- 1x microSD slot
- BS: Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google, Linux mit den neuesten Aktualisierungen
- Produktabmessungen: 98 x 43 x 15 mm
- Produktgewicht: 59 g
- Verpackungsabmessungen: 191 x 97 x 23 mm
- Produktgewicht inkl. Verpackung: 107 g

SYSTEMANFORDERUNGEN

Hardwareanforderungen:

- Gerät mit freiem USB-C-Anschluss oder Thunderbolt™ 3-Anschluss

Anforderungen für Power Delivery:

- Gerät mit freiem USB-C- oder Thunderbolt™ 3-Anschluss mit Unterstützung für „Power Delivery“

Anforderungen für den Videoausgang:

- Gerät mit freiem USB-C-Anschluss mit „DisplayPort Alternate Mode“-Unterstützung oder Thunderbolt™ 3-Anschluss
- Zur Nutzung von höheren Bildwiederholungsfrequenzen als 60 Hz ist ein Bildschirm erforderlich, der diese Bildwiederholungsfrequenzen unterstützt

Betriebssystem:

- Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google, Linux mit den neuesten Aktualisierungen

SPEZIFIKATION

Produkt Nummer i-tec	Produktbeschreibung & EAN
C31NANODOCKPD	i-tec USB-C Metal Nano Dock 4K HDMI + Power Delivery 100 W EAN: 8595611702891
Hardware	
Anschlussart	USB-C, Thunderbolt-3
Ports	
Systemanforderungen	

Betriebssystem	Windows 10 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - automatische Treiberinstallation. Andere Betriebssysteme - manuelle Treiberinstallation. Firmware wird automatisch aktualisiert.
Anderes	
Farbe	Silver
Material	Aluminium
Produktabmessungen (LxBxH)	98 x 43 x 15 mm
Produktgewicht (exkl. Verpackung)	59 g
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	107 g
Verpackungsabmessungen (LxBxH)	191 x 97 x 23 mm
Service	
Garantiezeit	2 jahre
Technische Unterstützung	lebenslange
Lieferumfang	
Produkt	
Handbuch	

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite [i-tec.cz](https://www.i-tec.cz). Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 22.4.2020