

i-tec USB-C Metal Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Power Delivery 100 W

i-tec USB-C Metal Nano Dock HDMI/VGA
with LAN + Power Delivery 100 W



PRODUKTBESCHREIBUNG

Kleine USB-C-Docking-Station aus Metall, an welche über den HDMI- oder VGA-Port einfach ein externer Bildschirm oder Projektor angeschlossen werden kann. Schließen Sie einfach Ihr Notebook bzw. Tablet an (es müssen keine Treiber installiert werden) und profitieren Sie vom schnellen USB-Datenkabel sowie vom schnellen Internetanschluss über LAN-Port, einschließlich der Anschlussmöglichkeit für Ihre Kopfhörer und Mikrofon. Natürlich wird auch die Stromversorgung Ihres Notebooks - bis zu 100 W - unterstützt. Dies bedeutet, dass Sie alle Notebooks und Tablets aufladen können, welche das Aufladen über USB-C (USB-C Power Delivery) unterstützen.

Durch die Konstruktion aus geschliffenem Aluminium ist die Docking-Station auch bei häufigem Reisen perfekt geschützt. Das integrierte USB-C-Kabel ist ausreichend lang, sodass auch dann, wenn sich der USB-C-Port am oberen Teil des Displayrahmens befindet (was für Hybrid-Notebooks und -Tablets typisch ist), ein komfortabler Anschluss gewährleistet ist.

Die Docking-Station ist voll kompatibel mit Notebooks und Tablets, welche über einen Thunderbolt-3-Port verfügen.

- Schließen Sie einfach einen externen Bildschirm mit einer Auflösung von bis zu 4 K/60 Hz an
- Power Delivery: bis zu 100 W
- Es sind HDMI-Ports sowie ein VGA-Port vorhanden (beide Verbindungsstecker können gleichzeitig angeschlossen werden; in so einem Fall wird auf beiden Bildschirmen das gleiche Bild angezeigt)
- 3x USB 3.0 und 1x USB-C-Port ermöglichen Ihnen einen einfachen Anschluss Ihrer USB-Geräte und Peripherien.
- Den SD- sowie microSD-Slot wissen vor allem Smartphone- und digitale Fotoapparatbesitzer zu schätzen
- das Gigabit Ethernet RJ-45 bietet eine zuverlässige, robuste und Hochgeschwindigkeitsinternetverbindung mit Unterstützung der Geschwindigkeiten von 10/100/1000 Mbit/s
- Kombibuchse für Audio und Mikrofon an der Vorderseite
- Unterstützt Windows 10, macOS, Android, Chrome OS und Linux

PRODUKTMERKMALE

- 1x integriertes USB-C-Kabel für den Anschluss an ein Gerät (20 cm)
- Stromversorgung: 100 W
- Videoports: 1x HDMI, 1x VGA
- Auflösung:
 - 1 Bildschirm – 1x HDMI - bis zu 4 K/30 Hz
 - 1 Bildschirm – 1x VGA – bis zu 1080 p/60 Hz
 - 2 Bildschirme – 1x HDMI + 1 VGA – bis zu 2x 1080 p/60 Hz (gleiches Bild auf beiden Bildschirmen)
- 1x USB-C-Port Generation 1 (nur für Daten)
- 1x USB-C-PD-Port (nur power delivery)
- 3x "USB 3.1"-Port Generation 1
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 Port (Realtek RTL8153)
- 1x 3,5 mm Combo Audio Port
- 1x SD- / microSD-Slot
- LED-Anzeige
- Betriebssystem: Windows 10, Mac OS, Android, Chrome OS und Linux mit den neuesten Aktualisierungen
- Produktmaße: 115 x 60 x 18 mm
- Produktgewicht: 100 g
- Verpackungsabmessungen: 191 x 97 x 23 mm

Hardwareanforderungen:

- Gerät mit einem freien USB-C- oder Thunderbolt-3-Port

Anforderungen an die "Power Delivery"-Funktion:

- Gerät mit einem freien USB-C- oder Thunderbolt™-3-Port-Anschluss mit „Power Delivery“-Unterstützung.

Anforderungen an den Video-Ausgang:

- Gerät mit freiem USB-C-Port mit "DisplayPort Alternate Mode"- Unterstützung oder mit Thunderbolt™-3-Port.

Betriebssystem:

- Windows 10, macOS, Android, Chrome OS und Linux mit den neuesten Aktualisierungen

SPEZIFIKATION

Produkt Nummer i-tec	Produktbeschreibung & EAN
C31NANODOCKVGPAD	i-tec USB-C Metal Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Power Delivery 100 W EAN: 8595611703331
Hardware	
Anschlussart	USB-C, Thunderbolt-3
Ports	
Systemanforderungen	
Betriebssystem	Windows 10 macOS X Android

	Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - automatische Treiberinstallation. Andere Betriebssysteme - manuelle Treiberinstallation. Firmware wird automatisch aktualisiert.
Anderes	
Farbe	Silver
Material	Aluminium
Produktabmessungen (LxBxH)	115 x 60 x 18 mm
Produktgewicht (exkl. Verpackung)	100 g
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	160 g
Verpackungsabmessungen (LxBxH)	191 x 97 x 23 mm
Service	
Garantiezeit	2 jahre
Technische Unterstützung	lebenslange
Lieferumfang	
i-tec-USB-C-Docking-Station mit Kabel (20 cm)	
"Quick Start"-Gebrauchsanweisung	

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite [i-tec.cz](https://www.i-tec.cz). Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 30.3.2020