

i-tec USB 3.0/USB-C Dual HDMI Docking Station

i-tec USB 3.0/USB-C Dual HDMI Docking Station



PRODUKTBESCHREIBUNG

Universale Docking Station, welche praktischerweise mit jedem beliebigen Notebook verwendet werden kann, da sie an jeden beliebigen USB-Port (USB 3.0, USB-D, Thunderbolt 3 oder sogar an einen älteren "USB 2.0"-Port) angeschlossen werden kann.

Die Station unterstützt bis zu 2 externe Bildschirme, die über HDMI-Ports angeschlossen werden können. 6x USB-Port, zuverlässige und schnelle Internetverbindung aufgrund des integrierten LAN-Ports sowie Unterstützung des Audioeingangs und -ausgangs.

Die Docking Station kann senkrecht (spart Platz auf dem Schreibtisch) oder horizontal installiert werden – in diesem Fall kann sie auch als bequemer Notebookständer fungieren.

- Schließen Sie bis zu zwei externe Bildschirme an
- Zur Verfügung stehen zwei HDMI-Ports
- 2x USB 3.0 (davon einmal mit schneller Ladeunterstützung) zur schnellen Datenübertragung
- 4x USB 2.0 ermöglichen einen einfachen Anschluss Ihrer USB-Geräte und Peripherien.
- Mit Gigabit-Ethernet RJ-45 hat man eine zuverlässige, robuste Hochgeschwindigkeitsinternetverbindung mit Unterstützung von Geschwindigkeiten von 10/100/1000 Mbps
- Separater Audioausgang und Audioeingang (Mikrofon)
- Unterstützt Windows 10, macOS X, Android, ChromeOS und Linux

PRODUKTMERKMALE

- 1x "USB 3.0"-Port für den Anschluss an ein Gerät
- "Docking Station"-Technologie: [DisplayLink](#)
- Videoports:
- 2x HDMI
- Auflösung:
 - 1 Bildschirm – 1x HDMI → bis zu 2560/1440/50 Hz
 - 2 Bildschirme – 2x HDMI → bis zu 2x 2048x1152/60Hz
- 1x "USB 3.0"-Port

- 1x "USB 3.0"-Port mit Unterstützung für schnelles Aufladen (BC 1.2)
- 4x "USB 2.0"-Port
- 1x "Ethernet GLAN RJ-45"-Port (DisplayLink DL-3900)
- 1x 3,5-mm-Audioausgang, 1x 3,5-mm-Mikrofoneingang
- 1x Stromversorgungsanschluss (DC 5 V/4 A)
- USB-B-Kabel für USB-A/USB-C (100cm)
- Betriebssystem: Windows XP SP3 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04, Android 5 oder aktuelle, Chrome OS R51 oder aktueller
- Einfache Treiber-Installation (Windows, MacOS, Ubuntu, Android (external Link))
- Produktmaße: 181 x 71 x 31 mm
- Produktgewicht: 218 g
- Verpackungsabmessungen: 242 x 164 x 79 mm
- Produktgewicht inkl. Verpackung: 827 g

Hardwareanforderungen:

- Gerät mit freiem USB-A- oder USB-C-Port

Betriebssystem:

- Windows XP SP3 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10 18.04, 19.04, Android 5 oder aktueller, Chrome OS R51 oder aktueller

SPEZIFIKATION

Produkt Nummer i-tec	Produktbeschreibung & EAN
U3DUALHDMIDOCK	i-tec USB 3.0/USB-C Dual HDMI Docking Station EAN: 8595611703843
U3DUALHDMIDOCKUK	i-tec USB 3.0/USB-C Dual HDMI Docking Station EAN: 8595611703850
Hardware	
Anschlussart	-
Ports	
Systemanforderungen	
Betriebssystem	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 macOS X Android 5 or later Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04 Chrome OS R51 or later Windows 10 - automatische Treiberinstallation. Andere Betriebssysteme - manuelle Treiberinstallation. Firmware wird automatisch aktualisiert.
Anderes	
Farbe	black
Material	plastic
Produktabmessungen (LxBxH)	181 x 71 x 31 mm
Produktgewicht (exkl. Verpackung)	218 g

Produktgewicht (inkl. Verpackung)	827 g
Verpackungsabmessungen (LxBxH)	242 x 164 x 79 mm
Service	
Garantiezeit	2 jahre
Technische Unterstützung	lebenslange
Lieferumfang	
Produkt	
Ständer	
Stromversorgungsadapter (DC-Kabel 175 cm)	
Anschlusskabel (100 cm) mit USB-A- und USB-C-Ports	
Bedienungsanleitung	

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite [i-tec.cz](https://www.i-tec.cz). Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 2.9.2020