

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt, 3x 4K Docking Station + Power Delivery 70W

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt, 3x 4K
Docking Station + Power Delivery 70W



PRODUKTBESCHREIBUNG

Eine leistungsstarke professionelle Dockingstation, die die Ausgabe an bis zu drei externe Monitore in bis zu 4K hoher Auflösung unterstützt. Das Dock kann mit praktisch jedem Laptop verwendet werden, da es den Anschluss an alle gängigen Ports unterstützt: USB 3.0, USB-C und Thunderbolt 3/4, bei gleichzeitiger Unterstützung aller gängigen aktuellen Betriebssysteme. **Der Anschluss an drei Monitore ist jedoch nur möglich, wenn das Notebook über einen Thunderbolt 3/4-Anschluss oder einen USB-C-Anschluss verfügt, der die Videoübertragung unterstützt (USB-C DP Alt-Modus).**

Zahlreiche USB-Anschlüsse (darunter solche, die Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s unterstützen), eine zuverlässige und schnelle Anbindung an das Firmennetzwerk dank des integrierten LAN-Anschlusses und die Unterstützung der Installation hinter dem Monitor machen diese Dockingstation zum idealen Begleiter für echte Profis. Natürlich unterstützt er das Laden Ihres Laptops oder Tablets mit bis zu 70 W.

- Anschluss von bis zu 3 externen Monitoren in Auflösungen bis zu 4K*
- Leistungsabgabe: bis zu 70 W
- 2 DisplayPort- und 3 HDMI-Anschlüsse verfügbar*
- 3x USB 3.1 und 2x USB-C ermöglichen den einfachen Anschluss Ihrer USB-Geräte und Peripheriegeräte (zwei Ports unterstützen 10 Gbit/s Geschwindigkeit).
- Gigabit Ethernet RJ-45 bietet zuverlässige, robuste und schnelle Internetverbindungen mit Unterstützung für 10/100/1000 Mbit/s
- Combo-Buchse für Audio und Mikrofon
- Kensington-Schloss bietet Schutz vor Diebstahl, insbesondere in gemeinsam genutzten Büroumgebungen oder öffentlichen Bereichen
- Netzschalter der Dockingstation ermöglicht maximale Stromeinsparung
- Docking-Station unterstützt eine VESA-Halterung für die intelligente vertikale Installation hinter einem VESA-fähigen Monitor
- Unterstützt Windows 10, macOS, Android und Linux

***Der HDMI 3-Anschluss funktioniert nur, wenn er an einen Laptop mit Thunderbolt 3/4-Anschluss**

oder USB-C-Anschluss angeschlossen ist, der die Videoübertragung unterstützt (sogenannter USB-C DP Alt-Modus)

PRODUKTMERKMALE

- 1x USB-C-Anschluss zum Anschluss an USB-C- oder USB-A-Geräte (USB-C-Kabel und USB-C-auf-USB-3.0-Adapter im Lieferumfang enthalten)
- Technologie der Dockingstation: [DisplayLink](#) + [USB-C DP Alt-Modus](#) + [USB-C PD](#)
- Leistungsabgabe: 70 W
- Video-Ports:
 - 2x DisplayPort
 - 3x HDMI
- Auflösung:
 - 1 Monitor - 1x Display Port → bis zu 4K/60Hz
 - 1 Monitor - 1x HDMI 1/2 → bis zu 4K/60Hz
 - 1 Monitor - 1x HDMI 3 → bis zu 4K/30Hz
 - 1 Monitor - 2x Display Port → bis zu 5K/60Hz*
 - 2 Monitore - 2x Display Port + 1x HDMI 3 → bis zu 5K/60Hz und 4K/30Hz*
 - 2 Monitore - 1x Display Port/HDMI 1/2 + 1x Display Port/HDMI 1/2 → bis zu 2x 4K/60Hz
 - 2 Monitore - 1x Display Port/HDMI 1/2+ 1x HDMI 3 → bis zu 4K/60Hz und 4K/30Hz
 - 3 Monitore - 1x Display Port/HDMI 1/2+ 1x Display Port/HDMI 1/2+ 1x HDMI 3 → bis zu 2x 4K/60Hz + 4K/30Hz
- 1x USB-C-Anschluss Gen. 1 (nur Daten)
- 1x USB-C-Anschluss Gen. 2 (nur Daten) mit Fast-Charge-Unterstützung (BC 1.2)
- 1x USB 3.1 Anschluss Gen. 2 mit Fast Charge Unterstützung (BC 1.2)
- 2x USB 3.0-Anschluss
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 Anschluss (DisplayLink DL6950)
- 1x 3,5-mm-Kombo-Audioanschluss
- 1x Stromeingang (DC 24V/4A)
- ON/OFF-Schalter zum Ein- und Ausschalten der Dockingstation
- LED-Anzeige
- Unterstützung für Kensington-Schloss
- Unterstützung für VESA-Montage
- USB-C-Kabel (100 cm)
- OS: Windows 7/8/8.1/10, macOS, Linux Ubuntu 14.04 oder höher, Android 5 oder höher, Chrome OS R51 oder höher
- Einfache Treiberinstallation ([Windows](#), [MacOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(external link\)](#))
- Produktabmessungen: 191 x 85 x 31 mm
- Produktgewicht: 341 g
- Abmessungen der Verpackung: 215 x 260 x 48 mm

Hardware-Anforderungen:

- Gerät mit einem freien USB-A-, USB-C- oder Thunderbolt 3/4-Anschluss

Anforderungen an die Stromversorgung:

- Geräte mit einem freien USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss mit "Power Delivery"-Unterstützung.

HDMI 3-Ausgangsbedingungen:

- Geräte mit einem freien USB-C-Anschluss mit "DisplayPort Alternate Mode" oder Thunderbolt 3-Anschlussunterstützung.

Betriebssystem:

- Windows 7/8/8.1/10, macOS, Linux Ubuntu 14.04 oder höher, Android 5 oder höher, Chrome OS R51 oder höher

SPEZIFIKATION

Produkt Nummer i-tec	Produktbeschreibung & EAN
CATRIPLEDOCKPDPRO	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt, 3x 4K Docking Station + Power Delivery 70W EAN: 8595611704062
Hardware	
Anschlussart	USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3
Ports	
Systemanforderungen	
Betriebssystem	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 macOS X Android 5 or later Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04 Chrome OS R51 or later Windows 10 - automatische Treiberinstallation. Andere Betriebssysteme - manuelle Treiberinstallation. Firmware wird automatisch aktualisiert.
Anderes	
Farbe	black
Material	ABS
Produktabmessungen (LxBxH)	191 x 85 x 31 mm
Produktgewicht (exkl. Verpackung)	
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	341 g
Verpackungsabmessungen (LxBxH)	215 x 260 x 48 mm
Service	
Garantiezeit	2 jahre
Technische Unterstützung	lebenslange
Lieferumfang	
Produkt	
Netzadapter	
USB-C auf USB-C/USB-A-Kabel (100 cm)	
Handbuch	

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 11.6.2021