



Einhell

CLASSIC



Akku-Lampe

TC-CL 18/350 Li - Solo

Art.-Nr.: 4514175

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825673371

Die Einhell Akku-Lampe TC-CL 18/350 Li - Solo ist ein Mitglied der Power X-Change Familie und eine zuverlässige Hilfe bei Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen. Die leistungsstarke LED sorgt mit 350 lm und 7000 K für optimale Ausleuchtung mit tageslichtähnlicher Lichtfarbe auf bis zu 30 m Distanz. Maximale Flexibilität im Einsatz bietet der schwenkbare Leuchtkopf. Die leichte Akku-Lampe eignet sich optimal für den mobilen Einsatz und ist dank Softgrip besonders handlich. Mithilfe der integrierten Befestigungsöse kann die Lampe einfach aufgehängt oder platzsparend gelagert werden. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät.

Ausstattung



- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Akku notwendig
- Hochwertige, leuchtstarke LED mit 350 Lumen Lichtstrom
- 7000 K für tageslicht-ähnliche und helle Lichtverhältnisse
- Ideale Ausleuchtung für Distanzen bis 30 m
- Hohe Flexibilität dank des schwenkbaren Leuchtkopfs
- Schmales, leichtes Design für flexiblen Einsatz
- Ergonomischer Griff mit Softgrip
- Einfache Aufbewahrung mittels Befestigungsöse
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| - Anzahl der LED | 1 STK |
| - Leuchtstärke max. | 350 lm |
| - Farbtemperatur | 7000 K |
| - Anzahl Helligkeitsstufen | Nicht verstellbar |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| - Produktgewicht | 0.48 |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 0.88 |
| - Maße Einzelverpackung | 252 x 100 x 160 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 8 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 7.2 kg |
| - Maße Exportkarton | 440 x 270 x 345 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 5464 11320 13272 |



Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
A1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Leuchten¹
(h)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	6
2.0 Ah	7.5
2.5 Ah	10
3.0 Ah	11
4.0 Ah	15
5.2 Ah	20
6.0 Ah	23
8.0 Ah	30

Testaufbau:

1) Licht an