

Cat 8.1 Patch Kabel



MAXTRACK®

RJ45 Stecker / plug CAT 8.1 RJ45 Stecker / plug



Smart TV



Security camera



Game console



Computer



Modem



Server



verfügbar

Variante:

0,5 m




Artikel-Nr.: **TI 51-0,5**

Beschreibung: RJ45 Stecker gerade auf RJ45 Stecker nach rechts gewinkelt, 0,5 m

UVP: 3,95 EUR

EAN: 40 12386 47293 3

Verpackung: Im Polybeutel verpackt



Produktinformationen "Cat 8.1 Patch Kabel"

Das hochleistungsfähige Cat 8.1 Patch Kabel von MAXTRACK bietet Ihnen die ultimative Konnektivität für anspruchsvolle Netzwerkanforderungen.

Mit einem geraden RJ45 Stecker auf einen nach rechts abgewinkelten RJ45 Stecker sorgt unser LAN Kabel für eine zuverlässige Verbindung in Ihrem Netzwerksetup. Besonders in beengten Räumen, wie beispielsweise Serverschränken, zeigt sich der praktische Nutzen des abgewinkelten Steckers.

Entwickelt für die Zukunft mit Unterstützung für 25GBase-T, 40GBase-T und 50GBase-T Anwendungen, bietet das Netzkabel mit einer Bandbreite von bis zu 2 GHz ultraschnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten.

Unsere Netzkabel besitzen 26 AWG Kupferleiter und eine S/FTP-Abschirmung. So werden Interferenzen minimiert und eine konstante Leistung gewährleistet. Mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 60Gbps können Sie sicher sein, dass Ihre Daten schnell und zuverlässig übertragen werden. Der halogenfreie LSZH-Mantel ist ein weiterer Pluspunkt unseres Netzkabels.

Vertrauen Sie für eine stabile Netzwerkverbindung auf das hochwertige Patchkabel von MAXTRACK, sei es in Ihrem Heimnetzwerk, im Büro oder im Rechenzentrum.

Überzeugen Sie sich selbst von der Leistungsfähigkeit unseres Cat 8.1 Patchkabels!

Blitzschnelle Übertragungsgeschwindigkeit

★ Cat 8.1

★ Ein nach rechts gewinkelter Stecker

★ Ideal bei wenig Platz

Technische Details:

- Für 25 GBase-T / 40 GBase-T / 50 GBase-T Anwendungen,
- Bandbreite bis zu 2 GHz, 60 Gbps,
- S/FTP, 26 AWG, Cu,
- Twisted pair, Paare einzeln geschirmt,
- Halogenfrei, LSZH,
- Mantel: Ø 6 mm, schwarz

