



PURE WINGS 3

PERFORMANT, PROGRESSIVE, QUIET

140mm PWM high-speed • 140mm PWM • 140mm
120mm PWM high-speed • 120mm PWM • 120mm

ANWENDUNGSBEREICHE

Gaming- und Multimediasysteme
 Anspruchsvolle PCs
 Wasser- und Luftkühlungssysteme
 Leise System-Builds

HIGHLIGHTS

PWM high-speed Modelle verfügen über einen Closed-Loop-Motor, um die Drehzahl konstant zu halten
 Optimierte Lüfterblätter für außergewöhnlich hohen Luftdruck
 Der Lüfterrahmen ist für ein Minimum an Luftaustritt optimiert, was zu einer höheren Leistung führt
 Sehr niedrige Mindestdrehzahl für sehr leisen Betrieb

Highlights

- Innovativer Motor mit Closed-Loop-Technologie für die high-speed Modelle hält die Drehzahl unabhängig vom Widerstand konstant
- Optimierter Lüfterrahmen für hervorragende Leistung an Radiatoren
- Neu gestaltete Lüfterblätter und optimierter Winkel für außergewöhnlichen Luftdruck
- Pure Wings 3 ermöglicht eine sehr niedrige Mindestdrehzahl für einen sehr leisen Betrieb
- Langlebiges Rifle-Lager mit einer Betriebslebensdauer von 80.000 Stunden
- Ikonisches, unverwechselbares und schlankes Design, das alles Unnötige vermeidet
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland

PURE WINGS 3

PERFORMANT, PROGRESSIVE, QUIET

Technische Daten						
Modell	140mm PWM high-speed	140mm PWM	140mm	120mm PWM high-speed	120mm PWM	120mm
Farboptionen	black white	black white	black	black white	black white	black
Artikelnummer	BL109 BL113	BL108 BL112	BL107	BL106 BL111	BL105 BL110	BL104
EAN Code	black: 4260052190814 white: 4260052191002	black: 4260052190807 white: 4260052190999	4260052190791	black: 4260052190784 white: 4260052190982	black: 4260052190777 white: 4260052190975	4260052190760
Abmessungen (L x W x H), (mm)	140 x 140 x 25			120 x 120 x 25		
Lüfterdrehzahl (U/min) @ 100% PWM / 12V	1800	1200		2100	1600	
Lautstärke (dB(A)) @ 100% U/min	30,5	21,9		30,9	25,5	
Airflow @ 100% U/min (cfm / m³/h)	72,2 / 122,6	57,4 / 97,5		59,6 / 101,2	49,9 / 84,8	
Luftdruck (mm / H₂O)	2,44	0,96		2,41	1,45	
Arbeitsspannbereich (V)	5 - 13.2					
Leistungsaufnahme (W)	6	3,6			2,4	
Maximalstrom (A)	0,5	0,3			0,2	
Anschluss	4-pin PWM		3-pin	4-pin PWM		3-pin
Lebenserwartung @ 25°C (Stunden)	bis zu 80.000					
Zubehör	Lüfterschrauben					

Zertifizierungen



Kontakt

be quiet! Hauptsitz

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Deutschland

Service-Hotline: +49 40 7367 686 44

E-Mail: service@bequiet.com
Besuche den Servicebereich auf bequiet.com
für Informationen zu deinem regionalen Servicekontakt.