

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Modicon Unmanaged Switch, 5 Ports für Kupfer (4TX 10/100 Mbit/s)

MCSESU053FN0

EAN Code: 3606481029546

### Hauptmerkmale

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Baureihe                                     | Modicon                               |
| Produkt- oder Komponententyp                 | Ethernet TCP/IP Unmanaged Switches    |
| Konzept                                      | Transparent Ready                     |
| Kommunikationsprotokoll                      | Ethernet TCP/IP                       |
| Ethernet-Anschluss                           | 10/100BASE-TX - 5 Port(s) Kupferkabel |
| maximale Anzahl an Switches in einer Kaskade | Unbegrenzt                            |

### Zusatzmerkmale

|                                        |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| integrierte Schnittstellen             | RJ45 geschirmt Kupferkabel                                                                                                                             |
| Übertragungsunterstützungsmedium       | Twisted-Pair (geschirmt) CAT 5E Kabel für Kupferkabel                                                                                                  |
| Max. Kabelabstand zwischen den Geräten | 100 m Kupferkabel                                                                                                                                      |
| [Us] Rated supply voltage              | 12 - 24 V                                                                                                                                              |
| Versorgungsspannungsgrenzen            | 9,6...32 V DC SELV                                                                                                                                     |
| Leistungsaufnahme in W                 | 1,3 W                                                                                                                                                  |
| elektrische Verbindung                 | Abnehmbarer Stecker 3-polig Stromversorgung                                                                                                            |
| Montagehalterung                       | 35 mm symmetrische DIN-Schiene                                                                                                                         |
| Beschriftung                           | CE<br>UL<br>RCM                                                                                                                                        |
| Lokale Signalisierung                  | 1 LED (grün) für Stromversorgung<br>1 LED pro Kanal (gelb) für Datenübertragungsrate (ETH LINK)<br>1 zweifarbige LED (grün/gelb) für Verbindungsstatus |
| Ethernet-Kabelsystem                   | TF-Schalter                                                                                                                                            |
| Breite                                 | 26 mm                                                                                                                                                  |
| Höhe                                   | 102 mm                                                                                                                                                 |
| Tiefe                                  | 79 mm                                                                                                                                                  |
| Produktgewicht                         | 0,125 kg                                                                                                                                               |

### Montage

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0...60 °C                     |
| Relative Luftfeuchtigkeit       | 10...95 % nicht kondensierend |
| Schutzart (IP)                  | IP30                          |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                         |                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Richtlinien             | 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie<br>2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit |
| Normen                  | UL 61010-2-201<br>EN/IEC 61131-2                                                          |
| Produktzertifizierungen | CE<br>UL<br>RCM                                                                           |

## Verpackungseinheiten

|               |            |
|---------------|------------|
| VPE 1 Art     | PCE        |
| VPE 1 Menge   | 1          |
| VPE 1 Höhe    | 6,300 cm   |
| VPE 1 Breite  | 16,500 cm  |
| VPE 1 Länge   | 24,300 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 262,000 g  |
| VPE 2 Art     | S04        |
| VPE 2 Menge   | 20         |
| VPE 2 Höhe    | 30,000 cm  |
| VPE 2 Breite  | 40,000 cm  |
| VPE 2 Länge   | 60,000 cm  |
| VPE 2 Gewicht | 6,146 kg   |
| VPE 3 Art     | P12        |
| VPE 3 Menge   | 80         |
| VPE 3 Höhe    | 45,000 cm  |
| VPE 3 Breite  | 80,000 cm  |
| VPE 3 Länge   | 120,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 36,580 kg  |

## Vertragliche Gewährleistung

|                |           |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 months |
|----------------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Umweltbilanz</div>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Veröffentlichung von Umweltinformationen                                                                               | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Use Better                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div>Materialien und Verpackung</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verpackung mit Recycling-Karton                                                                                        | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verpackung ohne Kunststoff                                                                                             | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <a href="#">EU-RoHS-Richtlinie</a>                                                                                     | Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| REACH-Verordnung                                                                                                       | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Use Again                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div>Reproduktion</div>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kreislaufwirtschaftsprofil                                                                                             | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rücknahme                                                                                                              | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| WEEE                                                                                                                   | <div>Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass Elektro- bzw. Elektronik(alt)geräte nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern vom Besitzer einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikaltgeräte zugeführt werden müssen.</div> |

Image of product / Alternate images

Alternative

---





