

Docking Stations



		Büro & Zuhause				Unterwegs
						
Artikelnummer		DA-70914	DA-70915	DA-70917	DA-70918	DA-70916
Produktname		USB-C Docking Station, 7-Port	USB-C Docking Station, 8-Port	USB-C Docking Station, 11-Port	USB-C Docking Station, 13-Port	USB-C Travel Docking Station, 7-Port
Anzahl der Anschlüsse		7	8	11	13	7
Verbindung zum Host		USB-C 3.2 Gen 2	USB-C 3.2 Gen 2	USB-C 3.2 Gen 2	USB-C 3.2 Gen 2	USB-C 3.2 Gen 1
Video	Anzahl externer Monitore	1	2	3	3	1
	HDMI Anschluss	1	2	2	3	1
	DisplayPort Anschluss	✗	✗	1	2	✗
	Maximale Auflösung	4K/60Hz	4K/60Hz	4K/60Hz	4K/60Hz	4K/60Hz
	Kompatible Betriebssysteme - MST Mode	✗	Windows, ChromeOS, Linux	Windows, ChromeOS, Linux	Windows, macOS, ChromeOS, Linux	✗
USB	USB-A 3.2 Gen 1 Anschlüsse	✗	✗	✗	3	2
	USB-A 3.2 Gen 2 Anschlüsse	2	2	2	1	✗
	USB-C Anschluss (Daten)	✗	✗	1	1	✗
Zusätzliche Anschlüsse	SD / MicroSD	✓	✓	✓	✗	✓
	Gigabit Ethernet Anschluss	✓	✓	✓	✓	✓
	Audio Anschluss (3,5 mm)	✗	✗	✓	✓	✗
	Anti Diebstahl Sicherung	✗	✗	✓	✓	✗
Stromversorgung	USB-C Anschluss (PD)	✓	✓	✗	✗	✓
	Maximale Stromversorgung	100 Watt (85W Host, 15W Dock)	100 Watt (85W Host, 15W Dock)	150 Watt (100W Host, 50W Dock)	150 Watt (96W Host, 54W Dock)	100 Watt (85W Host, 15W Dock)
	PD Version	3.0	3.0	✗	✗	3.0
	Ladefunktion für USB Geräte	✓	✓	✓	✓	✓
	DC Anschluss	✗	✗	✓	✓	✗
	Inkl. Netzteil	✗	✗	150 Watt	150 Watt	✗
Allgemeine Informationen	Gehäuse	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff
	Kabellänge	20 cm	20 cm	100 cm	100 cm	10 cm
	Farbe	Grau / Schwarz	Grau / Schwarz	Grau / Schwarz	Grau / Schwarz	Grau / Schwarz
	Betriebssystemkompatibilität im Allgemeinen	Windows, macOS, iOS, iPad, Android, ChromeOS, Linux				