

## SmartLook

Art.-Nr. PPIC54520

---



- 
- Smarte und wetterfeste Überwachungskamera mit kostenfreier Handy-App, Aufzeichnungen in 4K/UHD-Auflösung, Nachtsicht, intelligenter Bewegungserkennung & Push-Benachrichtigung und vielem mehr
  - Sofort einsatzbereit, kein Konto/Abo erforderlich: integrierte, wechselbare microSD-Speicherkarte inklusive
  - Einfache Inbetriebnahme in wenigen Minuten: mit der App2Cam Plus-App für Smartphones/Tablets & Bluetooth®
  - Draußen flexibel platzierbar: verbunden mit deinem Heimnetzwerk per WLAN samt hoher Stabilität & Reichweite (2,4 bzw. 5 GHz) oder per LAN-Kabel
  - Vollautomatisches Erkennen und Unterscheiden von Objekten (Mensch, Tier, Fahrzeug), sendet daraufhin zielgenaue Push-Nachricht/E-Mail, ignoriert Störeinflüsse (Zweige, Laub, Licht etc.)
  - Alle Funktionen dauerhaft kostenfrei: Livestream, digitaler Zoom, Speicher, Over-the-Air-Updates und viele mehr
  - Alle Einstellungen ganz nach Wunsch festlegen: Empfindlichkeit Bewegungsmelder, Bildbereiche ohne Erkennung etc.
  - Datenschutz-konform durch Aufnahme ohne Ton, Ringspeicher und nach Bedarf geschwärzte Bildbereiche (sog. Privatzenen, auch für öffentliche Bereiche & Nachbargrundstücke)
  - Aufnahmen in Ultra HD (8 Megapixel), Nachtsicht bis zu 10 m, Schutzart IP66 (wetterfest)
  - Auch kompatibel mit den Apps Smartvest & ABUS One
- 

Zielgenau & klar. In 4K

Diese clevere Überwachungskamera schickt dir treffsichere Infos und liefert ultrascharfe 4K-Aufzeichnungen.

## SmartLook

Art.-Nr. PPIC54520

---

Mit anderen Sicherheitskameras ist es manchmal so: Sie schicken ständig Push-Benachrichtigungen, aber ist der Auslöser überhaupt relevant für dich? Anstatt zu rätseln, solltest du dich auf deine Überwachungskamera verlassen können. Und im Ernstfall sollte sie für Klarheit sorgen.

Die SmartLook macht es richtig: Sie unterscheidet komplett automatisch zwischen Person, Tier & Fahrzeug. Du entscheidest, was wichtig für dich ist, und bekommst auch nur dann eine Push-Nachricht durch die Handy-App App2Cam Plus. Das spart Zeit und schont Nerven.

Weiteres Highlight: Die Kamera liefert Tag & Nacht eine brillante Bildqualität. Aufnahmen speichert sie ultrahochauflösend in 4K.

Übrigens stehen dir mit der App alle Funktionen dauerhaft kostenfrei zur Verfügung: um z. B. private und öffentliche Bereiche auszublenden. Mit der enthaltenen microSD-Speicherkarte ist die Kamera sofort aufnahmebereit, und die App zeigt sogar, was bis zu 5 Sekunden vor einer Bewegungserkennung passiert ist (Pre-Recording).

Die smarte Sicherheitskamera ist nach einer supereinfachen Inbetriebnahme sofort einsatzbereit, absolut wetterfest und damit optimal für draußen geeignet. Mit ihr erfüllst du alle Vorgaben des Datenschutzrechts. Sie ist kompatibel zur Funk-Alarmanlage Smartvest. Genauso mit der ABUS One-App: Dort kannst du nicht nur auf die wichtigsten Kamerafunktionen zugreifen, sondern auch viele andere smarte Geräte von ABUS mit nur einer App bedienen – clever, zuverlässig, komfortabel.

## SmartLook

Art.-Nr. PPIC54520

Abmessungen	167 x 48 x 80 mm
Alarmierung	Push-Benachrichtigung / E-Mail
Anzahl Benutzer	3
Artikelprogramm	Comfort
Audio Bitrate	16 Kbit/s
Audio Kompression	AAC
Audioeingang	Mikrofon
Auflösungsmodi	4K Ultra HD / Full HD (1080p) / VGA (360p)
Aufnahmemodi	Manuell / Bewegungs-erkennung
Automatische Blendensteuerung	Ja
Basis Ereignis	Objekterkennung + Bewegungsmaske
Bildaufnehmer	1/2.8" CMOS
Blende	F2.0
Brennweite	4 mm
Einsatzbereiche	Außenbereich
Frequenzbereich	2,400 –2,485 / 5,0 GHz
Funkreichweite	10-30 Meter, in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten m
Funktionen	Zoom
Funktionen	Tier-Erkennung
Funktionen	App-Steuerung & Fernzugriff

Funktionen	Personen-Erkennung
Funktionen	Intelligente Objektunterscheidung
Gehäusematerial	Kunststoff
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3
Horizontaler Blickwinkel	85 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	10 m
IR-Schwenkfilter	Ja
Image Video	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=YP8apti2RhU">https://www.youtube.com/watch?v=YP8apti2RhU</a>
Kanalbreite	20 MHz
Kompatibel zu	Smartvest
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibilität	Smartvest Funk-System
Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme	4 W
Lieferumfang 01 Beschreibung	SmartLook
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Netzteil, 5V DC / 2A

## SmartLook

Art.-Nr. PPIC54520

Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Wandhalterung (vorinstalliert)
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 04 Menge	1
Lieferumfang 05 Beschreibung	Entnahmemhilfe für die SD Karte
Lieferumfang 05 Menge	1
Lieferumfang 06 Beschreibung	Innensechskantschlüssel
Lieferumfang 06 Menge	2
Lieferumfang 07 Beschreibung	Bohrschablone
Lieferumfang 07 Menge	1
Lieferumfang 08 Beschreibung	Antenne
Lieferumfang 08 Menge	1
Lieferumfang 09 Beschreibung	microSD Karte (vorinstalliert)
Lieferumfang 09 Menge	1
Max. Auflösung @ Bildrate	4K Ultra HD @ 15fps / Full HD (1080p) @ 15fps

Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	20
Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Mit App steuerbar	Ja
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Netzwerkanschluss	RJ-45 Buchse (10/100 Mbit/s)
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax
Optische Wellenlänge	940 nm
Privatzonen	3
Schutzart IP	66
Schwenk-/Neigebereich	270° Horizontal / 80° Vertikal
Sendeleistung	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilität	-90 dBm
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spannungsversorgung DC	5 V

## SmartLook

Art.-Nr. PPIC54520

Speichermedium	Micro-SD (bis zu 128GB)
Speicherung	Micro SD-Karte
Standort	Außenbereich
Steckertyp	Hohlstecker: 3,5 x 1,35 mm
Stromversorgung	Netzteil
System	Vernetzt
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Technologie	Netzwerk
Verschlüsselung	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/ WPA3 (personal)
Vertikaler Blickwinkel	45 °
Video Content Analyse (VCA)	Mensch- / Tier- / Fahrzeugerkennung
Videokomprimierung	H.264/ H.264+
Vor-/Nachalarmspeicher	bis zu 5 Sek.
Weißabgleich	AWB