

|                          |                                   |                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 52103494                 | <b>DATENBLATT</b>                 |  |
| Gültig ab:<br>30.09.2024 | <b>SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT</b> |                                                                                     |

Die SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT aus Edelstahl mit NPT Anschlussgewinde findet überall dort Verwendung, wo eine bereits vorgefertigte Gewindebohrung verschlossen werden soll. Das innovative Hygienic Design verhindert ein Kontaminationsrisiko an Nahrungsmittelmaschinen, - Anlagen oder - Komponenten. Durch ihre Eigenschaften- unter anderem eine hohe chemische und mechanische Beständigkeit – bietet der Blindstopfen Qualität und Sicherheit in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie.



#### Material:

Blindstopfen                      Edelstahl – V4A (1.4404/316L)  
Dichtung                          FKM – Konform FDA 21 CFR 177.2600

#### Technische Merkmale:

Anschlussgewinde              NPT 1/4" bis NPT 1 1/4" nach ASME B1.20.1-2013  
Schutzart                          IP68 – 10 bar, Prüfung nach DIN EN 60529  
IP69 nach EN 60529  
Temperaturbereich              -20°C bis +220°C

#### Weitere Eigenschaften:

Hohe Funktionssicherheit  
Hygienische Ausführung  
Produktzone (FOOD)

#### Farbe:

Edelstahl  
Dichtung RAL 5015

#### Approbationen:



#### Norm-Referenzen:

**DIN EN ISO 14 159**  
Sicherheit von Maschinen – Hygieneanforderungen an die Gestaltung von Maschinen  
**DIN EN 1672-2**  
Nahrungsmittelmaschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Teil 2: Hygieneanforderungen




#### Passendes Zubehör:

SKINDICHT® SM-NPT INOX

|                                                |                                       |               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: MAAU1/PDP<br>Freigegeben: DAMU1/PDP | Dokument: DB52103494DE<br>Version: 03 | Seite 1 von 2 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|

|                          |                                   |                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 52103494                 | <b>DATENBLATT</b>                 |  |
| Gültig ab:<br>30.09.2024 | <b>SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT</b> |                                                                                     |

**Produktzeichnung:**



**Maßtabelle:**

| Art. Nr. | Artikelbezeichnung               | NPT    | SW<br>[mm] | Ø A<br>[mm] | C<br>[mm] | D<br>[mm] |
|----------|----------------------------------|--------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 52103494 | SKINDICHT HYGIENIC BL-NPT 1/4"   | 1/4"   | 16         | 18,8        | 17,4      | 7,2       |
| 52103495 | SKINDICHT HYGIENIC BL-NPT 3/8"   | 3/8"   | 20         | 22,8        | 18,7      | 7,8       |
| 52103496 | SKINDICHT HYGIENIC BL-NPT 1/2"   | 1/2"   | 24         | 26,8        | 20,3      | 8,4       |
| 52103497 | SKINDICHT HYGIENIC BL-NPT 3/4"   | 3/4"   | 29         | 31,8        | 21,5      | 8,8       |
| 52103498 | SKINDICHT HYGIENIC BL-NPT 1"     | 1"     | 36         | 39,6        | 23,5      | 10        |
| 52103499 | SKINDICHT HYGIENIC BL-NPT 1 1/4" | 1 1/4" | 45         | 49          | 24,7      | 10,2      |

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
 Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

|                                                |                                       |               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: MAAU1/PDP<br>Freigegeben: DAMU1/PDP | Dokument: DB52103494DE<br>Version: 03 | Seite 2 von 2 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|