

MAAS KCB-4000 CB Mobilfunkgerät

MAAS KCB-4000 kompaktes und robustes CB-Funkgerät mit Vollausstattung
Das Gerät hat ein großes beleuchtetes 1,77 Zoll LCD-Farbdisplay, auf dem alle wichtigen Informationen klar dargestellt werden.

Das neue MAAS KCB-4000 kommt mit sprach gesteuertem Vox-Mikrofon, welches in mehreren Stufen in der Ansprechempfindlichkeit und Ansprechverzögerung eingestellt werden kann.

Ein umfangreich ausgestattetes CB-Funkgerät für PKW oder LKW, geeignet für 12 Volt oder 24 Volt Stromversorgung

Hinweis : Das KCB-4000 verfügt im Gegensatz zu ähnlichen auf dem Markt befindlichen Geräten über einen 6 pol. GDCH Anschluss für Mikrofone.

Umschaltbare Multinorm Version

DE: 80 FM / 40 AM

EC: 40 FM

EU: 40FM 4 Watt / 40 AM

PL: 40 FM/AM 4 Watt 0kHz

UK: 40 FM CEPT 4 Watt und 40 FM UK 4 Watt

Eigenschaften und Ausstattung

Multichannel-Gerät

Stromversorgung 12 oder 24 Volt Gleichspannung

einfache Menüführung

großes 1,77 Zoll TFT Farbdisplayi 3 Stufen dimmbar

mit Farbdarstellung aller wichtigen Einstellungen

gleichzeitige Anzeige Kanal und Frequenz

eingebautes digitales S Meter

Automatische oder manuell einstellbare Rauschsperr

Tastensperre (Lock)

ANL Störunterdrückung integriert

Hi-Cut Audiofilter

Noise Blanker Geräuschunterdrückung

Time out Timer Sendezeitbegrenzer

Kanal-9/19-Direkt Notruf Schalter

Dual Watch Zweikanalüberwachung

Kanalsuchlauf (Scan)

Roger Beep

RF Gain 9 stufige Empfangsreglung

Auto ON automatischer Einschaltmodus

CTCSS-/ DCS Pilottöne- 50 Codes CTCSS und 104 DCS Codes

VOX Frei Handsprechen über Mikrofonfunktion

Up-/Down-Tasten für Kanalwahl

Mikrofon mit integrierten Kanalwahltasten und Vox-Funktionalität

Anschlüsse für Antenne PL und externen Lautsprecher 3,5 mm
2 Stromkabel abnehmbar einmal mit Zigarrettenanzünder und für direkten 12 / 24 Volt Anschluss
Abmessungen 126 x 140 x 39 mm inkl. Knöpfen und Buchsen (B x T x H)
Gewicht ca. 820 Gramm

Lieferumfang:

Funkgerät
Bügelhalter mit Rändelschrauben
Stromanschlußkabel mit Zigarettenanzünderstecker
Stromanschlußkabel mit offenen Enden für den Festeinbau
Vox-Mikrofon 6polig (GDCH Norm) mit Kanalwahltasten
Bedienungsanleitung deutsch/englisch

EAN Code 4250158730427