

Delock M.2 Dockingstation für 4 x M.2 NVMe PCIe SSD mit Klon Funktion

Kurzbeschreibung


Diese M.2 Dockingstation von Delock ermöglicht den Betrieb von **vier M.2 PCIe NVMe SSDs** und kann via USB an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. Das beiliegende USB Kabel ermöglicht den Anschluss an eine freie USB-C™ Buchse.

M.2 PCIe SSD Klon Funktion 2 x 2

Die Klon Funktion ermöglicht es, **Daten von einer SSD auf eine weitere SSD zu kopieren**, ohne Verwendung eines PCs. Da die Dockingstation über vier Slots verfügt, können gleichzeitig zwei M.2 SSDs kopiert werden.

USB Anschluss und separate Stromversorgung

Aufgrund des USB Anschlusses und des beiliegenden USB Kabels kann die Dockingstation problemlos an den Computer angeschlossen werden. Zudem sorgt das im Lieferumfang befindliche Netzteil für eine ausreichende Stromversorgung der eingesetzten Speicher.



Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
 - 4 x 67 Pin M.2 Key M Slot
 - 1 x DC Strombuchse
- Chipsatz: Asmedia ASM2362, ASM2806
- Unterstützt M.2 Module mit Key M oder Key B+M auf PCIe (NVMe) Basis
- Unterstützt NVMe Express (NVMe)
- Datentransferrate bis zu 10 Gbps
- Unterstützt UASP
- Bootfähig
- LED Anzeige für Power, Zugriff und Kopierstatus
- Funktionstasten:
 - 2 x Schalter für Modus
 - 2 x Klontaste
- Maße (LxBxH): ca. 164 x 125 x 37 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Netzteilspezifikation

- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Ausgang: 12,0 V / 4,0 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen: ø ca. 2,1 mm
 - außen: ø ca. 5,5 mm
 - Länge: ca. 10 mm

Systemvoraussetzungen

- Android 9.0 oder höher
- Chrome OS 83.0 oder höher
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 oder höher
- Mac OS 10.15.7 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port oder
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt

Artikel-Nr. 64124


EAN: 4043619641246

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

- M.2 Dockingstation
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB-C™ Stecker, Länge ca. 45 cm
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB Typ-A Stecker, Länge ca. 80 cm
- Externes Netzteil
- Bedienungsanleitung

Abbildungen





Allgemein	
Funktion:	Bootfähig
	Klon Funktion
Unterstütztes Betriebssystem:	Android 9.0 oder höher
	Chrome OS 83.0 oder höher
	Linux Kernel 5.4 oder höher
	Mac OS 10.15.7 oder höher
	Windows 10 32-Bit
	Windows 10 64-Bit
	Windows 8.1 32-Bit
	Windows 8.1 64-Bit
Schnittstelle	iPad Pro (2018)
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	Asmedia ASM2362
Physikalische Eigenschaften	
Farbe:	schwarz