

Delock USB Dockingstation Dual HDMI Full-HD / USB 3.2 / LAN / Audio

Kurzbeschreibung

Diese Dockingstation von Delock kann an einen Computer mit USB-C™ oder USB Typ-A Port angeschlossen werden und stellt eine Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügung. An den HDMI Ausgängen können gleichzeitig zwei Monitore betrieben werden. Vier integrierte USB 2.0 Ports und zwei USB 3.2 Gen 1 Ports ermöglichen die Verwendung von Peripheriegeräten, und Anschlüsse für ein Mikrofon und Lautsprecher und Gigabit Netzwerk vervollständigen die Ausstattung.

Full-HD Auflösung

Eine Full-HD (1080p) Auflösung ist bei der Nutzung nur eines Monitors und auch bei der gleichzeitigen Ausgabe an beiden HDMI Ausgängen möglich.



Spezifikation

- Anschlüsse:
Frontseite:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse - Battery Charging Spezifikation BC1.2
1 x Mikrofon 3,5 mm Klinke
1 x Lautsprecher 3,5 mm Klinke
Rückseite:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-B Buchse
1 x DC 5 V Stromanschluss
2 x HDMI-A Buchse
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 Buchse
4 x USB 2.0 Typ-A Buchse
- Maximale Auflösung (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware):
Single Display: bis zu 2560 x 1440 @ 50 Hz
Dual Display: bis zu 2048 x 1152 @ 60 Hz
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Funktionen: Spiegeln oder Erweitern (unter Windows kann nur eine Anzeige gespiegelt werden, die zweite wird erweitert)
- Farbe: schwarz / weiß
- Maße ohne Standfuß (LxBxH): ca. 190 x 78 x 38 mm

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Ausgang: 5 V / 4 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
innen: ø ca. 1,7 mm
außen: ø ca. 4,75 mm
Länge: ca. 9,5 mm

Systemvoraussetzungen

- Mac OS 10.15.5 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port oder
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port

Packungsinhalt

Artikel-Nr. 87771

EAN: 4043619877713

Ursprungsland: China

Verpackung: • Retail Box

- USB Dockingstation
- Kabel USB Typ-B Stecker zu USB Typ-A Stecker (mit Adapter auf USB Type-C™ Stecker), Länge ca. 1 m
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Abbildungen





Allgemein

Funktion: spiegeln und erweitern

Unterstütztes Betriebssystem:

- Windows 8.1 32-Bit
- Windows 8.1 64-Bit
- Windows 10 32-Bit
- Windows 10 64-Bit
- Mac OS 10.15.5 oder höher

Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:

- 2048 x 1152 @ 60 Hz
- 2560 x 1440 @ 50 Hz