

Aderendhülsen-Crimpzange, Bereich 0,25...10 mm² Bundle-Teilenummer: 24T056


Diese Crimpzange mit stabiler Vierkant-Pressklaue mit automatischer Einstellung sorgt für beste Crimp-Ergebnisse. Die Feineinstellung ist über das Stellrad justierbar. Ausgestattet mit Schnellverriegelungs-Sicherheitsverschluss und ergonomischem Griff. Optimaler Anwendungsbereich: Aderendhülsen im Querschnitt 0,25 bis 10 mm².



Technische Informationen

Vierkant-Pressklaue • Automatische Einstellung •
Feineinstellung • Anwendungsbereich 0,25 ... 10 mm² •
Gewicht: 363 g.

Anwendungsbeispiel



Anwendung nur durch fachkundiges Personal!

Optimal zur Verwendung mit Quadrios Aderendhülsen Sets.



Multifunktions-Abisolierzange Bundle-Teilenummer: 24T056

Die Multifunktions-Abisolierzange aus stabilem Werkzeug-Stahl (Griff PP/TPR) bietet eine Abisolierfunktion für Kabel und Leitungen mit Querschnitten von 0,25 mm² ... 6 mm² sowie eine Seitenschneiderfunktion für Kupfer- und Aluminiumdrähte. Weiterhin vorhanden ist eine Crimpfunktion für Kabelschuhe (isoliert/unisoliert) von 0,5 mm² ... 6 mm².

Abisolierung von Querschnitten von 0,25...6 mm² (10...24 AWG)

Stellschraube für Feineinstellung

Hochwertiger Werkzeugstahl, schwarz satiniert

Ergonomischer und rutschfester Griff für maximale Performance

Der Begrenzer für die Abisolierlänge kann bei Nichtbenutzung auch in einer neutralen Position verweilen

Seitenschneiderfunktion für Kupfer- und Alu-Leiter

Crimpfunktion für nicht-isolierte Kabelschuhe 0,5...6 mm² (10...22 AWG)

Crimpfunktion für isolierte Kabelschuhe 4...6 mm² (12...10 AWG)

Crimpfunktion für isolierte Kabelschuhe 1,5...2,5 mm² (16...14 AWG)

Crimpfunktion für isolierte Kabelschuhe 0,5...1 mm² (22...18 AWG)



Technische Informationen

Größe: ca. 210 x 111 mm • Gewicht: ca. 312 g • Hauptfunktion: Abisolierung von Kabeln und Leitungen • Anwendungsbereich ca. 0,25 ... 6 mm² • Weitere Funktionen: Seitenschneider für Kupfer-, Alu-Leiter • Crimpzangen-Funktion für nicht-isolierte Kabelschuhe 0,5 - 6 mm² • Crimpzangen-Funktion für isolierte Kabelschuhe 0,5 - 6 mm².

Anwendung nur durch fachkundiges Personal!