

Delock Externe USB Soundkarte mit USB-A Stecker auf 2 x 3,5 mm Klinkenbuchse Plug & Play Audio Adapter schwarz

Beschreibung

Der Sound Adapter von Delock erweitert **Computer, Notebook** oder **Tablet-PC** um eine zusätzliche externe Soundkarte.

Kompakter Stereo Sound

Der 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse Ausgang bietet eine maximale Samplingrate von **16 Bit / 48 kHz** an, somit kann die Lieblingsmusik in DVD Audioqualität abgespielt werden.

Mikrofon Anschluss

An dem 3,5 mm Klinken Mikrofon Eingang dieses Adapters, kann beispielsweise ein PC Mikrofon angeschlossen werden und somit können hochwertige Audioaufnahmen mit einer maximalen Samplingrate von **16 Bit / 48 kHz** erstellt werden. Dies macht den Adapter ideal für **Videochats, Streaming** und **Gaming**.

Plug & Play

Dank USB Plug & Play ist der Adapter sofort einsatzbereit und eine Treiberinstallation ist nicht nötig. Der Adapter funktioniert mit allen gängigen Betriebssystemen wie z. B. **Windows, Mac OS, Chrome OS** und **Linux**.



Artikel-Nr. 66634

EAN: 4043619666348

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
 - 1 x Lautsprecher 3,5 mm 3 Pin Stereo Klinkenbuchse
 - 1 x Mikrofon 3,5 mm 3 Pin Mono Klinkenbuchse
- Bis zu 16 Bit / 48 kHz Abtastrate für Aufnahme und Wiedergabe
- Plug & Play
- Gehäusematerial: ABS Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 38,0 x 23,0 x 11,8 mm

Systemvoraussetzungen

- Chrome OS 116.0 oder höher
- Linux Kernel 5.11 oder höher
- Mac OS 13.1 oder höher
- Windows 10/10-64/11
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

- Audio Adapter
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit iPad Pro (3. Generation) oder höher iPad Air (4. Generation) oder höher Windows 11 Linux Kernel 5.11 oder höher Android 11.0 oder höher Mac OS 13.1 oder höher Surface Pro 9

Schnittstelle

Anschluss:	1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
Anschluss 2:	1 x Lautsprecher 3,5 mm 3 Pin Stereo Klinkenbuchse
Anschluss 3:	1 x Mikrofon 3,5 mm 3 Pin Mono Klinkenbuchse

Technische Eigenschaften

Abtastrate:	16 Bit / 48 kHz
-------------	-----------------

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	ABS
Farbe:	schwarz