

11147000	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® WERKZEUGE FÜR KONTAKTE	

Beschreibung

- für Einsätze und Module der EPIC® Rechtecksteckverbinder

Produkteigenschaften

Locator und Crimpbacken passen zur Crimpzange 11147000 und zur Crimpmaschine 11147001

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.



Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB 11147000DE Version: 01	Seite 1 von 2
--	--	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE

11147000	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® WERKZEUGE FÜR KONTAKTE	

Artikel- Number	Artikel	Version	Bemerkung
11147000	Crimpzange	Im Werkzeugkoffer	ohne Crimpbacken, ohne Locator
11147001	Crimp Maschine	Pneumatisch, 5 - 10 bar	ohne Crimpbacken, ohne Locator
11147004	EPIC TOOL H-D, MC 2.5 Band 0.14 - 0.5mm ²	Im Werkzeugkoffer	Inklusive Crimpbacken und Locator
11147005	EPIC TOOL H-D, MC 2.5 Band 0.5 - 1.5mm ²	Im Werkzeugkoffer	Inklusive Crimpbacken und Locator
11147006	EPIC TOOL H-D, MC 2.5 Band 1.5 - 2.5mm ²	Im Werkzeugkoffer	Inklusive Crimpbacken und Locator
11147100	Crimpbacken	Für Crimpwerkzeuge 11147000, 11147001	Für Kontakte: H-D 1.6 gedreht , HBE 2.5 gedreht, MC 2.5 gedreht
11147110	Crimpbacken	Für Crimpwerkzeuge 11147000, 11147001	Für Kontakte: MC 3.6 gedreht (1.5 - 2.5 mm ²)
11147120	Crimpbacken	Für Crimpwerkzeuge 11147000, 11147001	Für Kontakte: MC 3.6 gedreht (4.0 - 10.0 mm ²)
11147130	Crimpbacken	Für Crimpwerkzeuge 11147000, 11147001	Für Koax-Kontakte 11214200, 11219200
11147170	Crimpbacken	Für Crimpwerkzeuge 11147000, 11147001	Für Kontakte: H-D 1.6 gestanzt (0.14 - 0.5 mm ²)
11147180	Crimpbacken	Für Crimpwerkzeuge 11147000, 11147001	Für Kontakte: H-D 1.6 gestanzt (0.5 - 1.5 mm ²), MC 2.5 gestanzt (0.5 -
11147190	Crimpbacken	Für Crimpwerkzeuge 11147000, 11147001	Für Kontakte: H-D 1.6 gestanzt (1.5 - 2.5 mm ²), MC 2.5 gestanzt (1.5 -
11147200	Locator	Für Crimpwerkzeuge 11147000, 11147001	Für Kontakte: H-D 1.6 gedreht, HBE gedreht, MC 2.5 gedreht, MC 2.5 gestanzt
11147210	Locator	Für Crimpwerkzeuge 11147000, 11147001	Für Kontakte: MC 3.6 gedreht
11147300	Locator		Für Kontakte: H-D 1.6 gedreht, HD 1.6 gestanzt
11160000	Lösewerkzeug		Für Kontakte: MC 2.5 gestanzt
11161000	Lösewerkzeug		Für Kontakte: H-D 1.6 gedreht, HD 1.6 stamped
11171000	Lösewerkzeug		Für Kontakte: MC 2.5 gedreht
11171100	Lösewerkzeug		Für Kontakte: MC 3.6 gedreht
11182500	Lösewerkzeug		Für Kontakte: H-BE 2.5 gedreht

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB11147000DE Version: 01	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE