

6220 0554	DATENBLATT
Gültig ab: 17.05.2018	Kabelwagensystem Stahlseil

Das Kabelwagensystem ist für ein Stahlseil konzipiert und ist als Flachkabelsystem und Rundkabelsystem verfügbar. Die Befestigungskomponenten sind für beide Systeme geeignet.

Material:

Metallbauteile
Gehäuse
Klemmen

Stahl, verzinkt
Polyamid
Polyamid

Technische Merkmale:

Temperaturbereich
Max. Tragfähigkeit


-40°C bis +120°C
6kg / Kabelwagen

Weitere Produktdaten:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
ETIM 5.0 Class-Description: Zubehör für Kabeltragsysteme








Bemerkung:

- Biegeradius an der Befestigung entspricht einer festen Verlegung







1. Spannplatte
2. Montageplatte Endklemme
3. Spannschraube
4. Kabelwagen
5. Stahlseil
6. Mitnehmerwagen
7. Kabelklemme rund

6220 0554	DATENBLATT
Gültig ab: 17.05.2018	Kabelwagensystem Stahlseil

Beschreibung Art. Nr.	Max. Kabelmaße mm	Weitere Maße mm	Gewicht Kg	Abbildung	Skizze
Kabelwagen Flachkabel					
Kabelwagen flach Stahlseil Art. Nr. 62200554	15 x 44	L = 85 D = 50 B1 = 69 B2 = 44	0,10		
Montageplatte flach Endklemme Stahlseil Art. Nr. 62200555	15 x 44	L = 80 D = 80 B1 = 80 B2 = 54	0,22		
Mitnehmerwagen flach Stahlseil Art. Nr. 62200556	15 x 44	L = 410	1,22		
Kabelwagen Rundkabel					
Kabelwagen rund Stahlseil Art. Nr. 62200557		L = 85	0,10		
Montageplatte Endklemme rund Stahlseil Art. Nr. 62200559			0,17		
Mitnehmerwagen rund Stahlseil Art. Nr. 62200558			1,18		

6220 0554	DATENBLATT
Gültig ab: 17.05.2018	Kabelwagensystem Stahlseil

Beschreibung	Max. Kabelmaße mm	Weitere Maße mm	Gewicht Kg	Abbildung	Skizze
Art. Nr.					
Kabelklemme rund 10 - 16mm	d = 10 - 16	L = 70 R = 80	0,04		
Art. Nr. 62200437					
Kabelklemme rund 17 - 25mm	d = 17 - 25	L = 100 R = 125	0,06		
Art. Nr. 62200438					
Kabelklemme rund 26 - 36mm	d = 26 - 36	L = 140 R = 160	0,12		
Art. Nr. 62200439					
Befestigung Flach- und Rundkabel					
Spannplatte Stahlseil		L = 440	2,1		
Art. Nr. 62200561					
Spannschraube Stahlseil			0,25		
Art. Nr. 62200562					
Stahlseil		D = 6	0,12		
Art. Nr. 62200565					
Stahlseil PVC ummantelt		D = 6	0,10		
Art. Nr. 62200563					

Fußnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.