

52220065	DATENBLATT	
Gültig ab: 13.08.2021	SKINTOP® MULTI	

Die innovative Mehrfachkabeleinführung SKINTOP® MULTI besteht aus einer Polycarbonat Schale, sowie aus einem Geleinsatz als Dichtelement. Sie dient der optimalen Abdichtung mit einer maximalen Packungsdichte vieler Leitungen mit unterschiedlichen Durchmessern. Durch die elastische Gelmembran-Technologie können Leitungen durchgestoßen und direkt angeschlossen werden. Um eine optimale Zugentlastung zu gewähren, kann ein Kabelbinder am Leitungsbündel fixiert werden.



Material:

Schale: Polycarbonat (PC)
Flachdichtung Rahmen: Gel

Technische Merkmale:

IP-Schutzart: IP66, IP67 und IP68 (0,1bar / 60min) nach EN 60529
NEMA Type1 und Type5 nach UL50E
Temperaturbereich: -30°C bis +100°C (UL: +50°C)
Materialeigenschaft: Brandverhalten V-2 nach UL 94
Öl-, UV und Ozon Beständig
Farbe: Schwarz

Typausführungen:

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Max. Anzahl Durchführungen	Kabelanzahl x Kabel-Ø
52220065	SKINTOP® MULTI Version 1	22	6 x 8-12mm; 16 x 3-7mm
52220073	SKINTOP® MULTI Version 2	21	5 x 2-6mm; 8 x 4-8mm; 3 x 5-9mm; 2 x 8-12mm; 1 x 12-16mm 2 x ASI BUS oder 2 x 2-4mm
52220080	SKINTOP® MULTI Version 3	30	30 x 2-6 mm
52220085	SKINTOP® MULTI Version 4	11	8 x 8-12mm; 2 x 12-16mm; 1 x 16-20mm
52220101	SKINTOP® MULTI Version 5	27	27 x 4-8mm
52220104	SKINTOP® MULTI Version 6	24	10 x 2-6mm; 8 x 4-8mm; 4 x 7-11mm; 2 x 10-14mm

Maße: 46 mm x 144 mm x 14 mm

Befestigungsbohrungen: 4 x 4,5mm für M4 Befestigungsschrauben

Zulassungen:



Norm Referenz:

Rückhaltevermögen in Anlehnung an DIN EN 62444
Schutzart in Anlehnung an DIN EN 60529


Passendes Zubehör:

SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24


Ersteller: MAAU1 /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52220065DE Version: 09	Seite 1 von 4
---	---------------------------------------	---------------

52220065	DATENBLATT	
Gültig ab: 13.08.2021	SKINTOP® MULTI	


Montageausschnitt SKINTOP® MULTI



SKINTOP® MULTI VERSION 1




SKINTOP® MULTI VERSION 2




Ersteller: MAAU1 /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52220065DE Version: 09	Seite 2 von 4
---	---------------------------------------	---------------

52220065	DATENBLATT	
Gültig ab: 13.08.2021	SKINTOP® MULTI	


SKINTOP® MULTI VERSION 3



SKINTOP® MULTI VERSION 4




SKINTOP® MULTI VERSION 5



Ersteller: MAAU1 /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52220065DE Version: 09	Seite 3 von 4
---	---------------------------------------	---------------

52220065	DATENBLATT	
Gültig ab: 13.08.2021	SKINTOP® MULTI	

SKINTOP® MULTI VERSION 6



Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: MAU1 /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52220065DE Version: 09	Seite 4 von 4
--	---------------------------------------	---------------