


Datenblatt

Artikelnummer: 150114

Download Link für Bilddaten: <https://maas-elektronik.com/media/datasheet/150114.zip>

MAAS 10er Team-Set PT-375 mit KEP-360-K im Funkkoffer



MAAS 10er Team-Set PT-375 mit KEP-360-K im Funkkoffer

Das MAAS 10er Team-Set bietet eine ideale Komplettlösung für Teams, die auf eine zuverlässige und flexible Funkkommunikation angewiesen sind. Dieses Set umfasst zehn kompakte MAAS PT-375 PMR446 Funksprechgeräte sowie zehn KEP-360-K Lautsprechermikrofone, die mit ihrem praktischen Design und robusten Eigenschaften überzeugen. Alles ist sicher und übersichtlich in einem hochwertigen Alukoffer verstaut – perfekt für den professionellen Einsatz, sei es bei Veranstaltungen, Sicherheitsdiensten, Outdoor-Aktivitäten oder in der Industrie.

MAAS PT-375 - das kompakte PMR446-Funkgerät

Das MAAS PT-375 ist ein professionelles, analoges PMR446-Funkgerät, das sich durch seine schlanke Bauweise und hohe Funktionalität auszeichnet. Mit 56 vorprogrammierten Kanälen, einer Sendeleistung von 500 mW und einer Vielzahl nützlicher Funktionen ist es ideal für die schnelle und klare Kommunikation im Team. Dank der K-Norm-Anschlussbuchse können Sie vielfältiges professionelles Zubehör anschließen, während die robuste Bauweise und der spritzwassergeschützte Aufbau (IPX2) es auch für anspruchsvolle Umgebungen geeignet machen.

KEP-360-K Lautsprechermikrofon - robust und vielseitig

Das KEP-360-K ist ein handliches Lautsprechermikrofon, das für den Einsatz mit dem MAAS PT-375 optimiert ist. Es verfügt über eine zusätzliche 3,5-mm-Buchse, um bei Bedarf einen externen Ohrhörer wie den KEP-300-S oder KEP-500-S anzuschließen. Das robuste Spiralkabel und der drehbare Ansteckclip bieten Flexibilität und Langlebigkeit im täglichen Einsatz.

Technische Daten des MAAS PT-375

PMR446 Funkgerät mit kompaktem, elegantes Design

99 Kanäle (56 vorprogrammiert)

Kompatibel mit zahlreichen Geräten (z. B. Kenwood TK-Modelle, Alinco, Motorola T-Serie)

Sendeleistung: 500 mW

Kanalabstand: 12,5 kHz

Sprachansage und einstellbare VOX-Funktion (10 Stufen)

Spritzwassergeschützt gemäß IPX2

Suchlauf, Batteriewarnung per Sprachausgabe, Rauschsperr (10 Stufen), Monitorfunktion

Display mit einstellbarer Helligkeit

Li-Ionen-Akku mit 2300 mAh für lange Betriebsdauer

Anschlussbuchse nach K-Norm (2-Pin-Buchse) für Audiozubehör

PC-Programmierung möglich

Lieferumfang

10x MAAS PT-375 Funksprechgeräte

10x KEP-360-K Lautsprechermikrofone

10x wiederaufladbare Li-Ionen-Akkus (3,7 V / 2300 mAh)

10x Standlader (für Geräte oder Akkus einzeln)

10x Netzadapter mit Micro-USB-Kabel

10x Gürtelclips

1 x robuster abschließbarer Alukoffer mit passgenauer Schaumstoffeinlage