





8K HDMI® Splitter 1 in 2 out



verschiedene Ausgabeauflösungen
different output resolutions



1 x 2 HDMI Verteiler Modus
1 x 2 HDMI Splitter Mode



Jetzt vorbestellen! Dieser Artikel erscheint in KW 05

Artikel-Nr.:	CS 26-2
Beschreibung:	Verteilt 1 HDMI®-Signal auf 2 Geräte, unterstützt 3D, 8K@60Hz, Deep Color 30bit, 36bit, 48bit / Pixel
UVP:	24,95 EUR
EAN:	40 12386 15187 6
Verpackung:	Im Karton verpackt

Produktinformationen "8K HDMI® Splitter 1 in 2 out"

Mit dem HDMI® Verteiler von MAXTRACK verbinden Sie jetzt mühelos Ihre Geräte. Ideal für Home-Entertainment-Systeme, Büros oder Konferenzräume, sorgt dieser Verteiler dafür, dass Sie Ihre Inhalte problemlos auf mehrere Bildschirme genießen können.

Der HDMI® Splitter erlaubt die gleichzeitige Verbindung eines HDMI®-Quellgeräts mit zwei HDMI®-Anzeigegeräten. Verbinden Sie Ihren TV-Stick mit Ihrem Fernseher im Wohnzimmer und lassen Sie die Serie gleichzeitig in der Küche laufen.

Die perfekte Lösung für Verkaufsflächen, Veranstaltungsorte, Fabriken, Konferenz- und Schulungsräume, um ein Bild von Ihrem PC, Laptop, DVD-Player oder Beamer auf zwei Bildschirmen abzuspielen.

Dank der praktischen Plug and Play Funktion ist der Anschluss schnell und einfach. Das Signal kann bis zu 8 m übertragen werden (Eingang 5 m und Ausgang 3 m).

Intelligente EDID-Verwaltung: Der HDMI® Verteiler bietet drei Umschaltmodi, um eine Abstimmung auf unterschiedliche Auflösungsanforderungen zu ermöglichen. So können Sie auf beiden Fernsehern die bestmögliche Bildqualität genießen.

Der HDMI® Splitter ist besonders klein gehalten, so dass man ihn leicht hinter den Geräten verstecken kann.

Ein Signal auf zwei Ausgänge

- ☒ 8K
- ☒ 1 Eingang, 2 Ausgänge
- ☒ Intelligente EDID-Verwaltung

Technische Details:

- 1 HDMI® Signal auf 2 Geräte
- Breite 90 mm
- Tiefe 35 mm
- Höhe 15 mm
- Unterstützt die Vorgaben der HDMI 2.1, kompatibel mit 480P, 576i, 576P, 720P, 1080P, 2160P, 4320P
- Video: 8k@60Hz 4:4:4, HDR Dolby Version, HDR 10+, 4k@120Hz, HDCP2.3, EDID, 3D, RGB 4:4:4
- Deep Color 30bit, 36 bit, 48bit / Pixel
- Audio: DTS-HD, Dolby TrueHD, DTS, Dolby-AC3, DSD, etc
- Intelligente EDID-Verwaltung mit Schalter
- Plug and Play
- Inkl. Netzteil, DC 5V/2A

[Bedienungsanleitung DOWNLOAD](#)

[DocumentationEU2019-1782_CS26-2L](#)



Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

© 2025 Transmedia Kabelverbindungen GmbH