


transmedia

8K HDMI Splitter 1 in 4 out






verschiedene Ausgabeauflösungen
different output resolutions



1 x 4 HDMI Verteiler Modus
1 x 4 HDMI Splitter Mode



Jetzt vorbestellen! Dieser Artikel erscheint in KW 05

Artikel-Nr.:	CS 26-4
Beschreibung:	Verteilt 1 HDMI®-Signal auf 4 Geräte, unterstützt 3D, 8K@60Hz, Deep Color 30bit, 36bit, 48bit / Pixel
UVP:	48,95 EUR
EAN:	40 12386 15188 3
Verpackung:	Im Karton verpackt

Produktinformationen "8K HDMI Splitter 1 in 4 out"

Der HDMI® Splitter überträgt mühelos ein Signal auf bis zu vier Endgeräten. Damit ist es die perfekte Lösung zum Beispiel für große Konferenzräume oder Werbeflächen, wo auf mehreren Bildschirmen gleichzeitig dasselbe zu sehen sein soll. Ermöglichen Sie in einem großen Raum allen Ihrer Zuhörer die beste Sicht auf Ihre Präsentation. Lassen Sie in Ihrem Ladengeschäft auf mehreren Fernsehern Ihre Werbung gleichzeitig abspielen.

Der HDMI® Verteiler ermöglicht eine Verbindung von einer HDMI® Quelle mit vier HDMI® Endgeräten. Ganz gleich ob Sie Ihren PC, Laptop, Beamer, TV-Stick, Spielekonsole oder DVD-Player verwenden möchten, das Bild kann gleichzeitig auf 4 Fernseher übertragen werden.

Der Splitter ist die perfekte Lösung für Verkaufsflächen, Veranstaltungen, Fabriken, Konferenz- oder Schulungsräume.

Aufgrund der Plug and Play Lösung ist der Anschluss schnell und einfach durchzuführen. Das Signal kann bis zu 8 m übertragen werden (Eingang 5 m und Ausgang 3 m).

Dank der intelligenten EDID-Verwaltung mit 5 Umschaltmodi wird eine Abstimmung auf unterschiedliche Auflösungsanforderungen ermöglicht. So können Sie auf allen Fernsehern die bestmögliche Bildqualität gleichzeitig genießen.

Der HDMI® Splitter ist besonders klein gehalten, so dass man ihn leicht hinter den Geräten verstecken kann.

Ein Eingang, vier Ausgänge

- ✓ 8K
- ✓ Intelligente EDID-Verwaltung
- ✓ Plug and Play

Technische Details:

- 1 HDMI Signal auf 4 Geräte
- Breite 105 mm
- Tiefe 52 mm
- Höhe 15 mm
- Unterstützt die Vorgaben der HDMI 2.1, kompatibel mit 480P, 576i, 576P, 720P, 1080P, 2160P, 4320P
- Video: 8k@60Hz 4:4:4, HDR Dolby Version, HDR 10+, 4k@120Hz, HDCP2.3, EDID, 3D, RGB 4:4:4
- Deep Color 30bit, 36 bit, 48bit / Pixel
- Audio: DTS-HD, Dolby TrueHD, DTS, Dolby-AC3, DSD, etc
- Inkl. Netzteil, DC 5V/2A

[Bedienungsanleitung DOWNLOAD](#)

[DocumentationEU2019-1782_CS26-4L](#)



Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

© 2025 Transmedia Kabelverbindungen GmbH