

3.5" USB 2.0 Card Reader 5 Slot + 1 x USB 2.0 Typ-A Buchse

Beschreibung

Dieser Card Reader von Delock dient dem Einbau in einen **3.5" Schacht** des PCs und wird an einen internen **USB 2.0 Pfostenstecker** angeschlossen. Er verfügt über einen **fünf Slot Card Reader** und ermöglicht das Anschließen von einem USB Gerät.



Artikel-Nr. 91708

EAN: 4043619917082

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - extern:
 - 1 x CF Slot
 - 1 x SD / MMC Slot
 - 1 x xD Slot
 - 1 x Micro SD Slot
 - 1 x MS Slot
 - 1 x USB 2.0 Typ-A Buchse
 - intern:
 - 1 x 9 Pin USB 2.0 Pfostenbuchse
- Chipsatz: Realtek RTS5130
- Metallgehäuse für den Einbau im 3.5" Schacht
- Datentransferrate bis zu 480 Mbps
- Bootfähig
- LED Anzeige für den Card Reader für Power (rot) und Zugriff (grün)
- Kabel Daten:
 - 1 x 9 Pin USB 2.0 Pfostenbuchsenkabel ca. 53 cm (inkl. Anschluss)
- Hot Swap, Plug & Play
- Unterstützt folgende Speicherkarten:
 - Slot 1
 - CF I, CF II, CF4.0, CF Ultra, CF Ultra DMA, CF Ultra II, CF Ultra III, CF Ultra IV, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, Microdrive, MagicStor

Slot 2

SD, SD Pro, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), Turbo-SD, SDHC Turbo, SD Ultra, SD Ultra II, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo, MMC 4.0, Mini SD*, Mini SDHC*, Turbo Mini SD*, MMCmobile*, RS-MMC*, RS-MMC 4.0*

Slot 3

xD, xD type M, xD type H

Slot 4

Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

Slot 5

MS Micro, MS-Pro Micro, MS-HG Micro, MS XC-HG Micro, M2

*Adapter wird benötigt

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 5.11 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC mit einem freien 3.5" Schacht
- Mainboard mit einem freien 9 Pin USB 2.0 Pfostenstecker

Packungsinhalt

- 3.5" Card Reader mit Anschlusskabel
- Schrauben
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Hot Swap Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 5.11 oder höher
LED Anzeige:	2 x

Schnittstelle

Extern:	1 x CF Slot 1 x MS Slot 1 x Micro SD Slot 1 x SD Slot 1 x xD Slot 1 x USB 2.0 Type-A Buchse
Intern:	1 x 9 Pin USB 2.0 Pfostenbuchse

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Realtek RTS5130
-----------	-----------------

Physikalische Eigenschaften

Kabellänge:	50 cm
-------------	-------

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de