

Delock USB 10 Gbps USB Type-C™ Hub mit 4 x USB Type-C™ Buchse mit 35 cm Anschlusskabel

Kurzbeschreibung

Der USB Hub von Delock ist der mobile Begleiter für Notebooks oder Tablets mit USB Type-C™ Anschluss. Es können bis zu **4 USB Type-C™ Geräte** mit dem Hub verbunden werden.

Unterstützt USB 10 Gbps

Es kann eine maximale Datentransferrate bis zu **10 Gbps** erreicht werden.

Kleiner stabiler Helfer

Aufgrund seiner **geringen Maße und seines stabilen Gehäuses** eignet sich dieser Delock Hub besonders für unterwegs. Er kann einfach zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.



Artikel-Nr. 64231

EAN: 4043619642311

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Stecker
 - 4 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse
- Chipsatz: VIA VL822
- Datentransferrate bis zu 10 Gbps
- Plug & Play
- Gehäusematerial: Aluminium
- Farbe: grau
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 35 cm
- Maße (LxBxH): ca. 103 x 30 x 11 mm

Systemvoraussetzungen

- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 oder höher
- Mac OS 12.4 oder höher

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port oder
- Gerät mit einem freien USB4™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 4 Port

Packungsinhalt

- USB Hub
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.15 oder höher

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	4 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	VIA VL822
Datentransferrate:	10 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Länge:	103 mm
Breite:	30 mm
Höhe:	11 mm
Farbe:	grau
Kabellänge ohne Anschlüsse:	35 cm