

Delock USB 10 Gbps USB Type-C™ Hub mit 4 x USB Type-C™ Buchse + 1 x USB Type-C™ PD 85 Watt mit 30 cm Anschlusskabel

Kurzbeschreibung

Der USB Hub von Delock ist der mobile Begleiter für Notebooks oder Tablets mit USB Type-C™ Anschluss. Es können bis zu **4 USB Type-C™ Geräte** mit dem Hub verbunden werden.

Unterstützt USB 10 Gbps

Es kann eine maximale Datentransferrate bis zu 10 Gbps erreicht werden.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) Unterstützung bis zu 85 Watt

Der Hub verfügt über einen **USB Type-C™ Power Delivery Port**, an diesen kann das Netzteil des Notebooks oder Tablets angeschlossen werden, um es aufzuladen. Der Hub kann auch ohne Netzteil verwendet werden.

Kleiner stabiler Helfer

Aufgrund seiner **geringen Maße und seines stabilen Gehäuses** eignet sich dieser Delock Hub besonders für unterwegs. Er kann einfach zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.

Hinweis

Der DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) wird nicht unterstützt, somit werden keine Videosignale übertragen und es können keine Monitore angeschlossen werden.



Artikel-Nr. 64235

EAN: 4043619642359

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Stecker
 - 4 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse

1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse

- Chipsatz: Genesys Logic GL3590
- Datentransferrate bis zu 10 Gbps
- Ausgangsleistung für Host: max. 85 W
- Plug & Play
- Gehäusematerial: Aluminium
- Farbe: grau
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 30 cm
- Maße (LxBxH): ca. 90 x 39 x 15 mm

Systemvoraussetzungen

- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 oder höher
- Mac OS 12.4 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port oder
- Gerät mit einem freien USB4™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 4 Port

Packungsinhalt

- USB Hub
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.15 oder höher

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	4 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse
Anschluss 3:	1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Genesys Logic GL3590
Datentransferrate:	10 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Länge:	90 mm
Breite:	39 mm
Höhe:	15 mm
Farbe:	grau
Kabellänge ohne Anschlüsse:	30 cm